

SILVYN® KCLICK-GPZ

SILVYN® KCLICK-GPZ — фитинг для защитного рукава с немецкой трубной резьбой и со встроенной защитой кабеля от растягивающих усилий для SILVYN® RILL



Большой диапазон размеров резьбы



Время на монтаж



Оптимальная защита от растягивающих усилий



Расширенный температурный диапазон



Различные разрешения на эксплуатацию

Преимущества

Быстрый монтаж

Простой демонтаж

Дополнительная защита кабелей от растягивающих усилий

Дополнительная герметизация кабеля

Области применения

В комбинации с защитным рукавом:

SILVYN® RILL PA 6

SILVYN® RILL PA 12

Робототехника

Для использования в местах, где необходима дополнительная герметизация кабелей и дополнительная защита от растягивающих усилий

Стандарты / Сертификаты соответствия

UL File Nr. E308201

Последнее обновление (09.08.2020)

©2020 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lappprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® KCLICK-GPZ

Конструкция

Соединительная резьба PG
Кабельный ввод
Основной корпус с уплотнением
Верхняя часть с защёлкой

Техническая информация

Классификация ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001176 ETIM 5.0 Class-Description: Винтовое соединение для гофрированного защитного рукава
Классификация ETIM 6:	Обозначение класса ETIM 6.0: EC001176 Описание класса ETIM 6.0: Пластиковое винтовое соединение гофрированного шланга
Поставляемые цвета:	Серый (RAL 7031) Черный (RAL 9011), стойкость к УФ-излучению
Материал:	PA6
Класс защиты:	IP 68 IP 69
Температурный диапазон:	от -40 до +115 °C

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

SILVYN® КЛИК-ГРЗ

Артикул	PG резьба	Диапазон зажима, мм	SW и размер ключа, мм	Длина резьбы, мм	Внутренний диаметр, мм	Для защитного рукава нар. Ø, мм	Подходят для SILVYN® RILL	Штук/ед. упаковки
SILVYN® КЛИК-ГРЗ серый								
61801120	7	3 - 6.5	16	8	7	10	10	20
61801130	9	4 - 8	18	8	8	13	13	20
61801140	11	5 - 10	21	8	10	15.8	16	20
61801200	13,5	6 - 11	21	9	11	15.8	16	20
61801202	13,5	6 - 12	24	9	12	18.5	18	20
61801150	16	10 - 14	27	10	14	21.2	21	10
61801160	21	13 - 18	34	11	20	28.5	28	10
61801170	29	18 - 25	40	11	25	34.5	34	10
61801180	36	22 - 32	55	13	32	42.5	42	10
61801190	48	34 - 44	65	14	44	54.5	54	10
SILVYN® КЛИК-ГРЗ чёрный								
61801125	7	3 - 6.5	16	8	7	10	10	20
61801135	9	4 - 8	18	8	8	13	13	20
61801145	11	5 - 10	21	8	10	15.8	16	20
61801205	13,5	6 - 11	21	9	11	15.8	16	20
61801215	13,5	6.0 - 12.0	24	9	12	18.5	18	20
61801155	16	10 - 14	27	10	14	21.2	21	10
61801165	21	13 - 18	34	11	20	28.5	28	10
61801175	29	18 - 25	40	11	25	34.5	34	10
61801185	36	22 - 32	55	13	32	42.5	42	10
61801195	48	34 - 44	65	14	44	54.5	54	10

Последнее обновление (09.08.2020)

©2020 Larr Group - all rights reserved.

 Экономичное управление по продукту <http://arrussia.larrgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте PN 0456 / 02_03_16