

SILVYN® KLICK-GPZ

SILVYN® KLICK-GPZ — фитинг для защитного рукава с немецкой трубной резьбой и со встроенной защитой кабеля от растягивающих усилий для SILVYN® RILL







Большой диапазон размеров резьбы



Время на монтаж



Оптимальная защита от растягивающих усилий



Расширенный температурный диапазон



Различные разрешение на эксплуатацию

Преимущества

Быстрый монтаж Простой демонтаж Дополнительная защита кабелей от растягивающих усилий Дополнительная герметизация кабеля

Области применения

B комбинации с защитным рукавом: SILVYN® RILL PA 6 SILVYN® RILL PA 12 Робототехника

Для использования в местах, где необходима дополнительная герметизация кабелей и дополнительная защита от растягивающих усилий

Стандарты / Сертификаты соответствия

UL File Nr. E308201

Последнее обновление (25.04.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Экономическое управление по продукту http://lapprussia.lappgroup.com
Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте
PN 0456 / 02_03.16



SILVYN® KLICK-GPZ

Конструкция

Соединительная резьба PG Кабельный ввод Основной корпус с уплотнением Верхняя часть с защёлкой

Техническая информация

Классификация ЕТІМ 5: ETIM 5.0 Class-ID: EC001176

ETIM 5.0 Class-Description: Винтовое соединение для

гофрированного защитного рукава

Классификация ЕТІМ 6: Обозначение класса ЕТІМ 6.0: ЕС001176

Описание класса ETIM 6.0: Пластиковое винтовое

соединение гофрированного шланга

Серый (RAL 7031) Поставляемые цвета:

Черный (RAL 9011), стойкость к УФ-излучению

PA6 Материал:

Класс защиты: **IP 68**

IP 69

от -40 до +115 °C Температурный диапазон:

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

SILVYN® KLICK-GPZ

Артикул	PG резьба	Диапазон зажима, мм	SW и размер ключа, мм	Длина резьбы, мм	Внутренний диаметр, мм	Для защитного рукава нар. Ø, мм	Подходят для SILVYN® RILL	Штук/ед. упаковки
SILVYN® KLICK-	GPZ серый							
61801120	7	3 - 6.5	16	8	7	10	10	20
61801130	9	4 - 8	18	8	8	13	13	20
61801140	11	5 - 10	21	8	10	15.8	16	20
61801200	13,5	6 - 11	21	9	11	15.8	16	20
61801202	13,5	6 - 12	24	9	12	18.5	18	20
61801150	16	10 - 14	27	10	14	21.2	21	10
61801160	21	13 - 18	34	11	20	28.5	28	10
61801170	29	18 - 25	40	11	25	34.5	34	10
61801180	36	22 - 32	55	13	32	42.5	42	10
61801190	48	34 - 44	65	14	44	54.5	54	10
SILVYN® KLICK-	GPZ чёрный					•		
61801125	7	3 - 6.5	16	8	7	10	10	20
61801135	9	4 - 8	18	8	8	13	13	20
61801145	11	5 - 10	21	8	10	15.8	16	20
61801205	13,5	6 - 11	21	9	11	15.8	16	20
61801215	13,5	6.0 - 12.0	24	9	12	18.5	18	20
61801155	16	10 - 14	27	10	14	21.2	21	10
61801165	21	13 - 18	34	11	20	28.5	28	10
61801175	29	18 - 25	40	11	25	34.5	34	10
61801185	36	22 - 32	55	13	32	42.5	42	10
61801195	48	34 - 44	65	14	44	54.5	54	10
				•				•