SILVYN® KLICK NPT

SILVYN® KLICK NPT

Время на монтаж

Расширенный температурный диапазон

Различные разрешение на эксплуатацию

Преимущества

Быстрый монтаж
Простой демонтаж
Стойкие к растягивающим усилиям
Высокая герметизация
Вращающиеся

Области применения

В комбинации с защитным рукавом:
SILVYN® RILL PA 6
SILVYN® RILL PA 12
Робототехника
Для применений, где возникают вращательные движения

Стандарты / Сертификаты соответствия

UL File Nr. E308201

Конструкция

Соединительная резьба NPT
Основной корпус с уплотнением
Верхняя часть с защёлкой

Последнее обновление (01.05.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.

SILVYN® KLICK NPT

Техническая информация

Классификация ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001176 ETIM 5.0 Class-Description: Винтовое соединение для гофрированного защитного рукава
Поставляемые цвета:	Чёрный, RAL 9005, стойкие к УФ-лучам
Материал:	PA6 Без галогенов
Класс защиты:	IP 68 IP 69
Температурный диапазон:	от -40 до +115 °C

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

SILVYN® KLICK NPT

Артикул	Номинальный размер	Общая длина, мм	Длина резьбы, мм	Внутренний диаметр, мм	Для защитного рукава нар. Ø, мм	Подходят для SILVYN® RILL	Штук/ед. упаковки
61800705	NPT 1/4"	34	11,5	7	10.0	10	50
61800715	NPT 3/8"	37	12	10	13.0	13	50
61800725	NPT 3/8"	39	12	12,5	15.8	16	50
61800745	NPT 1/2"	43,5	13	17	21.2	21	50
61800755	NPT 3/4"	47,5	14	21	28.5	28	25
61800765	NPT 1"	52	16	27,5	34.5	34	25
61800775	NPT 1 1/4"	77	18	36,5	42.5	42	25
61800784	NPT 1 1/2"	89	18	42,5	54.5	54	10
61800785	NPT 2"	92	21	48,5	54.5	54	10

Последнее обновление (01.05.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.