

SILVYN® HG-M

SILVYN® HG-M — фитинг для защитного рукава SILVYN® HCC



Стойкий к УФ-лучам

Преимущества

Простой демонтаж
Стойкие к растягивающим усилиям
Герметизация

Области применения

В комбинации с защитным рукавом:
SILVYN® HCC

Конструкция

Метрическая соединительная резьба
Основной корпус с уплотнением и клеммным кольцом
Накидная гайка

Примечание

Стойкие к УФ-лучам и атмосферным воздействиям

Техническая информация

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001176
ETIM 5.0 Class-Description: Винтовое соединение для гофрированного защитного рукава

Классификация ETIM 6:

Обозначение класса ETIM 6.0: EC001176
Описание класса ETIM 6.0: Пластиковое винтовое соединение гофрированного шланга

Поставляемые цвета:

Чёрный, RAL 9005, стойкие к УФ-лучам

Материал:

PA6

Класс защиты:

IP 65

Температурный диапазон:

от -25 до +100 °C

SILVYN® HG-M

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

**SILVYN® HG-M**

Артикул	Обозначение	Общая длина, мм	Длина резьбы, мм	Подходят для SILVYN® НСС	Штук/ед. упаковки
55501650	40 x 1,5	53	15	40	20
55501660	50 x 1,5	57,4	15	50	16
55501670	63 x 1,5	74	20	63	8

Последнее обновление (04.04.2020)

©2020 Larr Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://arrussia.larrgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте
PN 0456 / 02_03_16