

## SILVYN® HG-M

SILVYN® HG-M — фитинг для защитного рукава SILVYN® HCC



Стойкий к УФ-лучам

### Преимущества

Простой демонтаж  
Стойкие к растягивающим усилиям  
Герметизация

### Области применения

В комбинации с защитным рукавом:  
SILVYN® HCC

### Конструкция

Метрическая соединительная резьба  
Основной корпус с уплотнением и клеммным кольцом  
Накидная гайка

### Примечание

Стойкие к УФ-лучам и атмосферным воздействиям

### Техническая информация

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001176  
ETIM 5.0 Class-Description: Винтовое соединение для гофрированного защитного рукава

Классификация ETIM 6:

Обозначение класса ETIM 6.0: EC001176  
Описание класса ETIM 6.0: Пластиковое винтовое соединение гофрированного шланга

Поставляемые цвета:

Чёрный, RAL 9005, стойкие к УФ-лучам

Материал:

PA6

Класс защиты:

IP 65

Температурный диапазон:

от -25 до +100 °C

## SILVYN® HG-M

### Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.



## SILVYN® HG-M

Артикул	Обозначение	Общая длина, мм	Длина резьбы, мм	Подходят для SILVYN® НСС	Штук/ед. упаковки
55501650	40 x 1,5	53	15	40	20
55501660	50 x 1,5	57,4	15	50	16
55501670	63 x 1,5	74	20	63	8

Последнее обновление (01.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lappussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте  
PN 0456 / 02\_03\_16