

SILVYN® FLEXILOK 90° PG

SILVYN® FLEXILOK 90° PG — угловой фитинг для защитных рукавов с немецкой трубной резьбой

Информация

Очень экономичные

Угол 90° обеспечивает простой монтаж

Маленькая ед. упаковки



Без галогенов



Время на монтаж



Место для монтажа



Расширенный температурный диапазон

Преимущества

Быстрый монтаж

Простое применение

Резьбовые соединения для защитных рукавов по оптимальной цене

Нет теряющихся частей

Новый дизайн, экономия места для монтажа

Области применения

Машиностроение

Монтаж распределительных электрошкафов

Для подвижного применения

Для применения в ограниченном пространстве

Для силовых цепей

SILVYN® FLEXILOK 90° PG

Характеристики

Черного цвета, стойкие к УФ-лучам и атмосферным воздействиям
Однокомпонентный оптимальный дизайн
Без галогенов и кадмия

Стандарты / Сертификаты соответствия

UL File Nr. E308201

Конструкция

Соединительная резьба PG
90° угловые
Специальная клеммная система

Примечание

Демонтаж возможен с помощью отвертки

Техническая информация

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001176
ETIM 5.0 Class-Description: Винтовое соединение для гофрированного защитного рукава

Классификация ETIM 6:

Обозначение класса ETIM 6.0: EC001176
Описание класса ETIM 6.0: Пластиковое винтовое соединение гофрированного шланга

Стандарты / Сертификаты соответствия:

IEC EN 61386-23

Поставляемые цвета:

Серый (RAL 7031)
Черный (RAL 9005), стойкость к УФ-излучению

Материал:

PA 6.6 (полиамид) без галогенов

Класс защиты:

IP 66

Температурный диапазон:

от -40 до +120 °C

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

SILVYN® FLEXILOK 90° PG

Артикул	Длина резьбы, мм	Подходят для SILVYN® FPAS	Подходит для рукавов нар. Ø, мм	Штук/ед. упаковки
SILVYN FLEXILOK 90° PG чёрный				
68100150	10	FPAS 16	15,8	10
68100155	10	FPAS 16	15,8	10
68100160	10	FPAS 16	15,8	10
68100170	10	FPAS 21	21,2	10
68100165	11	FPAS 16	15,8	10
68100175	11	FPAS 21	21,2	10
68100180	12	FPAS 28	28,5	10
68100185	12	FPAS 34	34,5	10
SILVYN® FLEXILOK 90° PG серый				
68100190	10	FPAS 16	15,8	10
68100195	10	FPAS 16	15,8	10
68100200	10	FPAS 16	15,8	10
68100210	10	FPAS 21	21,2	10
68100205	11	FPAS 16	15,8	10
68100215	11	FPAS 21	21,2	10
68100220	12	FPAS 28	28,5	10
68100225	12	FPAS 34	34,5	10

Последнее обновление (01.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lappusa.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03_16