

SILVYN® FLEXILOK PG

SILVYN® FLEXILOK PG — фитинг для защитных рукавов с немецкой трубной резьбой

Информация

Очень экономичные

Маленькая ед. упаковки



Без галогенов



Время на монтаж



Место для монтажа



Расширенный температурный диапазон

Преимущества

Быстрый монтаж

Простое применение

Резьбовые соединения для защитных рукавов по оптимальной цене

Нет теряющихся частей

Новый дизайн, экономия места для монтажа

Области применения

Машиностроение

Монтаж распределительных электрошкафов

Для подвижного применения

Для применения в ограниченном пространстве

Для силовых цепей

Характеристики

Последнее обновление (29.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lapprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® FLEXILOK PG

Черного цвета, стойкие к УФ-лучам и атмосферным воздействиям
Однокомпонентный оптимальный дизайн
Без галогенов и кадмия

Стандарты / Сертификаты соответствия

UL File Nr. E308201

Конструкция

Соединительная резьба PG
Однокомпонентный основной корпус
Специальная клеммная система

Примечание

Демонтаж возможен с помощью отвертки

Техническая информация

Классификация ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001176 ETIM 5.0 Class-Description: Винтовое соединение для гофрированного защитного рукава
Классификация ETIM 6:	Обозначение класса ETIM 6.0: EC001176 Описание класса ETIM 6.0: Пластиковое винтовое соединение гофрированного шланга
Стандарты / Сертификаты соответствия:	IEC EN 61386-23
По запросу:	PG 7 для FPAS 10 PG 36 для FPAS 42 PG 48 для FPAS 54
Поставляемые цвета:	Серый (RAL 7031) Черный (RAL 9005), стойкость к УФ-излучению
Материал:	PA 6.6 (полиамид) без галогенов
Класс защиты:	IP 66
Температурный диапазон:	от -40 до +120 °C

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

SILVYN® FLEXILOK PG

Артикул	Длина резьбы, мм	Подходят для SILVYN® FPAS	Подходит для рукавов нар. Ø, мм	Штук/ед. упаковки
SILVYN FLEXILOK PG черный				
65500475	10	FPAS 13	13,0	10
65500495	10	FPAS 16	15,8	10
65500485	10	FPAS 13	13,0	10
65500395	10	FPAS 16	15,8	10
68100055	10	FPAS 16	15,8	10
68100075	10	FPAS 21	21,2	10
68100065	11	FPAS 16	15,8	10
68100085	11	FPAS 21	21,2	10
68100095	12	FPAS 28	28,5	10
68880005	12	FPAS 34	34,5	10
SILVYN® FLEXILOK PG серый				
65500470	10	FPAS 13	13,0	10
65500490	10	FPAS 16	15,8	10
65500480	10	FPAS 13	13,0	10
65500390	10	FPAS 16	15,8	10
68100050	10	FPAS 16	15,8	10
68100060	11	FPAS 16	15,8	10
68100080	11	FPAS 21	21,2	10
68100090	12	FPAS 28	28,5	10
65500620	12	FPAS 34	34,5	10

Последнее обновление (29.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lappusa.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03_16