

SILVYN® FPAX-M

SILVYN® FPAX-M — фитинг со степенью защиты IP68/IP69 для защитного рукава SILVYN® FPAS

Информация

IP66
IP67
IP68 (2bar)
IP69



Максимальная защита от вибраций



Время на монтаж



Оптимальная защита от растягивающих усилий



Расширенный температурный диапазон



Стойкий к УФ-лучам



Водонепроницаемые



Различные разрешения на эксплуатацию

Преимущества

Быстрый монтаж
Стойкие к большим растягивающим нагрузкам
Водонепроницаемый под давлением
Защита от вибрации

Последнее обновление (11.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lapprossia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® FPAХ-M

Области применения

В комбинации с защитным рукавом:

SILVYN® FPAS

Для применений в областях с высокими вибрациями

Характеристики

Черного цвета, стойкие к УФ-лучам и атмосферным воздействиям

Демонтаж возможен с помощью отвертки

Стандарты / Сертификаты соответствия

UL File Nr. E308201

Конструкция

Метрическая соединительная резьба

Основной корпус с уплотнением

Верхняя часть с зубцами по диаметру

Техническая информация

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001176

ETIM 5.0 Class-Description: Винтовое соединение для гофрированного защитного рукава

Классификация ETIM 6:

Обозначение класса ETIM 6.0: EC001176

Описание класса ETIM 6.0: Пластиковое винтовое соединение гофрированного шланга

Поставляемые цвета:

Серый (RAL 7031)

Черный (RAL 9005), стойкость к УФ-излучению

Материал:

PA 6.6 (полиамид) без галогенов

Класс защиты:

IP66

IP67

IP68 (2bar)

IP69

Температурный диапазон:

от -50 до +135 °C

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.



SILVYN® FPAX-M

Артикул	Метрическая резьба	Подходят для SILVYN® FPAS	Штук/ед. упаковки
SILVYN® FPAX-M черный			
55506135	16 x 1,5/1	FPAS 13	10
55506145	16 x 1,5/2	FPAS 16	10
55506155	20x1,5/1	FPAS 16	10
55506165	20x1,5/2	FPAS 21	10
55506175	25 x 1,5	FPAS 28	10
55506185	32x1,5	FPAS 34	10
55506195	40 x 1,5	FPAS 42	2
55506205	50x1,5/1	FPAS 42	2
55506215	50x1,5/2	FPAS 54	2
55506225	63x1,5	FPAS 54	2
55506226	63x1,5	FPAS 67	1
SILVYN® FPAX-M серый			
55506235	16 x 1,5/1	FPAS 13	10
55506245	16 x 1,5/2	FPAS 16	10
55506255	20x1,5/1	FPAS 16	10
55506265	20x1,5/2	FPAS 21	10
55506275	25 x 1,5	FPAS 28	10
55506285	32x1,5	FPAS 34	10
55506295	40 x 1,5	FPAS 42	2
55507265	50x1,5/1	FPAS 42	2
55507275	50x1,5/2	FPAS 54	2
55507285	63x1,5	FPAS 54	2
55507286	63x1,5	FPAS 67	1

Последнее обновление (11.05.2024)

©2024 Larrp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://larrpussia.larrpgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03.16