

SILVYN® FPAX P

SILVYN® FPAX P — заглушка для T/Y-образной детали



Преимущества

Заглушки для систем SILVYN®FPAX T/Y

Области применения

В комбинации с защитным рукавом:
SILVYN® FPAS

Техническая информация

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001172

ETIM 5.0 Class-Description: Разветвитель для пластиковых гофрорукавов

Классификация ETIM 6:

Обозначение класса ETIM 6.0: EC001172

Описание класса ETIM 6.0: Соединитель для гофрированных шлангов

Поставляемые цвета:

Чёрный, RAL 9005, стойкие к УФ-лучам

Материал:

PA 6.6 (полиамид) без галогенов
Polyester Elastomer

Класс защиты:

IP66
IP67
IP68 (2 bar)
IP69

Температурный диапазон:

от -50 до +135 °C

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.



SILVYN® FPAX P

Артикул	Номинальный размер	Подходит для SILVYN®FPAX T/Y	Штук/ед. упаковки
SILVYN® FPAX P			
55507370	16	16	5
55507371	21	21	5
55507372	28	28	5
55507373	34	34	3

Последнее обновление (01.05.2024)

©2024 Larr Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://larrussia.larrgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте
PN 0456 / 02_03_16