

SILVYN® FPAX R

SILVYN® FPAX R — понижающий переходник для T/Y-образной детали

Информация

Для систем SILVYN®FPAX T/Y



Большой диапазон размеров резьбы



Максимальная защита от вибраций



Место для монтажа



Надёжность



Стойкий к УФ-лучам

Преимущества

Для систем SILVYN®FPAX T/Y

Области применения

В комбинации с защитным рукавом:
SILVYN® FPAS

Техническая информация

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001172

ETIM 5.0 Class-Description: Разветвитель для пластиковых гофроручавов

Классификация ETIM 6:

Обозначение класса ETIM 6.0: EC001172

Описание класса ETIM 6.0: Соединитель для гофрированных шлангов

Поставляемые цвета:

Чёрный, RAL 9005, стойкие к УФ-лучам

Материал:

PA 6.6 (полиамид) без галогенов
Polyester Elastomer

Последнее обновление (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lappprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® FPAX R

Класс защиты:

IP66
IP67
IP68 (2 bar)
IP69

Температурный диапазон:

от -50 до +135 °C

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.



SILVYN® FPAX R

Артикул	Номинальный размер	Подходит для SILVYN®FPAX T/Y	Подходят для SILVYN® FPAS	Штук/ед. упаковки
SILVYN® FPAX R				
55507360	16-13	16	13	5
55507361	21-16	21	16	5
55507363	28-16	28	16	5
55507362	28-21	28	21	5
55507366	34-16	34	16	5
55507365	34-21	34	21	5
55507364	34-28	34	28	5
55507369	42-21	42	21	3
55507368	42-28	42	28	3
55507367	42-34	42	34	3