

SILVYN® FPAX T

SILVYN® FPAX T — T-образный разветвитель для SILVYN® FPAS



Преимущества

Быстрый монтаж
Стойкие к большим растягивающим нагрузкам
Водонепроницаемый под давлением
Защита от вибрации

Области применения

В комбинации с защитным рукавом:
SILVYN® FPAS

Техническая информация

Классификация ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001172 ETIM 5.0 Class-Description: Разветвитель для пластиковых гофрорукавов
Классификация ETIM 6:	Обозначение класса ETIM 6.0: EC001172 Описание класса ETIM 6.0: Соединитель для гофрированных шлангов
Поставляемые цвета:	Чёрный, RAL 9005, стойкие к УФ-лучам
Материал:	PA 6.6 (полиамид) без галогенов Polyester Elastomer
Класс защиты:	IP66 IP67 IP68 (2 bar) IP69
Температурный диапазон:	от -50 до +135 °C

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

**SILVYN® FPAX T**

Артикул	Номинальный размер	Ø отверстия, мм	Подходят для SILVYN® FPAS	Штук/ед. упаковки
SILVYN® FPAX T				
55507340	16	6	16	3
55507341	21	6	21	3
55507342	28	6	28	3
55507343	34	7	34	3
55507344	42	7	42	3

Последнее обновление (21.09.2020)

©2020 Larr Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://arrussia.larrgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте
PN 0456 / 02_03.16