

SILVYN® FPAX T

SILVYN® FPAX T — Т-образный разветвитель для SILVYN® FPAS



Преимущества

Быстрый монтаж
Стойкие к большим растягивающим нагрузкам
Водонепроницаемый под давлением
Защита от вибрации

Области применения

В комбинации с защитным рукавом:
SILVYN® FPAS

Техническая информация

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001172

ETIM 5.0 Class-Description: Разветвитель для пластиковых гофрорукавов

Классификация ETIM 6:

Обозначение класса ETIM 6.0: EC001172

Описание класса ETIM 6.0: Соединитель для гофрированных шлангов

Поставляемые цвета:

Чёрный, RAL 9005, стойкие к УФ-лучам

Материал:

PA 6.6 (полиамид) без галогенов
Polyester Elastomer

Класс защиты:

IP66
IP67
IP68 (2 bar)
IP69

Температурный диапазон:

от -50 до +135 °C

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.



SILVYN® FPAX T

Артикул	Номинальный размер	Ø отверстия, мм	Подходят для SILVYN® FPAS	Штук/ед. упаковки
SILVYN® FPAX T				
55507340	16	6	16	3
55507341	21	6	21	3
55507342	28	6	28	3
55507343	34	7	34	3
55507344	42	7	42	3