SILVYN® KSE-M

SILVYN® KSE-M — метрический резьбовой штуцер со встроенной пружиной EMV для SILVYN® FPAS



- Максимальная защита от вибраций
- Оптимальная защита от растягивающих усилий
- Надёжность
- С интегрированным кабельным вводом SKINTOP®
- ЭМС
- Стойкий к УФ-лучам

Преимущества

Быстрый монтаж
Защита от вибрации
Дополнительная защита кабелей от растягивающих усилий
Дополнительная герметизация кабеля
Соединение, оптимальное по электромагнитной совместимости

Области применения

В комбинации с защитным рукавом:
SILVYN® FPAS
Для использования в местах, где экранированные кабели нуждаются в дополнительной защите

Характеристики

Черного цвета, стойкие к УФ-лучам и атмосферным воздействиям

Последнее обновление (05.03.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Экономическое управление по продукту http://lapprussia.lappgroup.com
Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте
PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® KSE-M

Демонтаж возможен с помощью отвертки

Стандарты / Сертификаты соответствия
UL File Nr. E308201

Конструкция
Метрическая соединительная резьба
Кабельные вводы для оптимальной электромагнитной совместимости
Верхняя часть с зубцами по диаметру

Техническая информация

Классификация ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001176 ETIM 5.0 Class-Description: Винтовое соединение для гофрированного защитного рукава
Классификация ETIM 6:	Обозначение класса ETIM 6.0: EC001176 Описание класса ETIM 6.0: Пластиковое винтовое соединение гофрированного шланга
Сертификаты соответствия:	IEC EN 61386-23
По запросу:	без ЭМС-пружины
Поставляемые цвета:	Чёрный, RAL 9005, стойкие к УФ-лучам
Материал:	Никелированная латунь PA66 не содержит галогенов
Класс защиты:	Защитный рукав: IP66 кабель: IP68
Температурный диапазон:	от -30 до +100 °C

Комментарий
Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

LAPP

SILVYN® KSE-M

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ

Артикул	Метрическая резьба	Диапазон зажима, мм	Длина резьбы, мм	Подходят для SILVYN® FPAS	Для защитного рукава нар. Ø, мм	Штук/ед. упаковки
SILVYN® KSE-M чёрный						
55507105	16x1,5/1	4.5 - 9	12	13	13,0	10
55507115	16x1,5/2	4.5 - 9	12	16	15,8	10
55507125	20 x 1,5/1	7 - 12.5	12	16	15,8	10
55507135	20x1,5/2	7 - 12.5	12	21	21,2	10
55507145	25x1,5	9 - 16.5	12	28	28,5	10
55507155	32 x 1,5	11 - 21	15	34	34,5	10
55507165	40x1,5	19 - 28	15	42	42,5	1
55507175	50x1,5	27 - 35	15	54	54,5	1

Последнее обновление (05.03.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Экономическое управление по продукту http://lapprussia.lappgroup.com
Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте
PN 0456 / 02_03.16