

SILVYN® KSE-M

SILVYN® KSE-M — метрический резьбовой штуцер со встроенной пружиной EMV для SILVYN® FPAS



Максимальная защита от вибраций



Оптимальная защита от растягивающих усилий



Надёжность



С интегрированным кабельным вводом SKINTOP®



ЭМС



Стойкий к УФ-лучам

Преимущества

Быстрый монтаж

Защита от вибрации

Дополнительная защита кабелей от растягивающих усилий

Дополнительная герметизация кабеля

Соединение, оптимальное по электромагнитной совместимости

Области применения

В комбинации с защитным рукавом:

SILVYN® FPAS

Для использования в местах, где экранированные кабели нуждаются в дополнительной защите

Характеристики

Черного цвета, стойкие к УФ-лучам и атмосферным воздействиям

Последнее обновление (01.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lapprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® KSE-M

Демонтаж возможен с помощью отвертки

Стандарты / Сертификаты соответствия

UL File Nr. E308201

Конструкция

Метрическая соединительная резьба

Кабельные вводы для оптимальной электромагнитной совместимости

Верхняя часть с зубцами по диаметру

Техническая информация

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001176

ETIM 5.0 Class-Description: Винтовое соединение для гофрированного защитного рукава

Классификация ETIM 6:

Обозначение класса ETIM 6.0: EC001176

Описание класса ETIM 6.0: Пластиковое винтовое соединение гофрированного шланга

Сертификаты соответствия:

IEC EN 61386-23

По запросу:

без ЭМС-пружины

Поставляемые цвета:

Чёрный, RAL 9005, стойкие к УФ-лучам

Материал:

Никелированная латунь

PA66

не содержит галогенов

Класс защиты:

Защитный рукав: IP66

кабель: IP68

Температурный диапазон:

от -30 до +100 °C

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.



SILVYN® KSE-M

Артикул	Метрическая резьба	Диапазон зажима, мм	Длина резьбы, мм	Подходят для SILVYN® FPAS	Для защитного рукава нар. Ø, мм	Штук/ед. упаковки
SILVYN® KSE-M чёрный						
55507105	16x1,5/1	4.5 - 9	12	13	13,0	10
55507115	16x1,5/2	4.5 - 9	12	16	15,8	10
55507125	20 x 1,5/1	7 - 12.5	12	16	15,8	10
55507135	20x1,5/2	7 - 12.5	12	21	21,2	10
55507145	25x1,5	9 - 16.5	12	28	28,5	10
55507155	32 x 1,5	11 - 21	15	34	34,5	10
55507165	40x1,5	19 - 28	15	42	42,5	1
55507175	50x1,5	27 - 35	15	54	54,5	1