

## SILVYN® SPLIT GMP-M

SILVYN® SPLIT GMP-M представляет собой разделяемую контргайку для последующей укладки кабелей с использованием разделяемого рукава SILVYN® SPLIT



Без галогенов



Время на монтаж



Расширенный температурный диапазон



Стойкий к УФ-лучам

### Преимущества

Быстрый монтаж  
Простой демонтаж

### Примечание

Стойкие к УФ-лучам и атмосферным воздействиям

### Техническая информация

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001176

ETIM 5.0 Class-Description: Винтовое соединение для гофрированного защитного рукава

Классификация ETIM 6:

Обозначение класса ETIM 6.0: EC001176

Описание класса ETIM 6.0: Пластиковое винтовое соединение гофрированного шланга

Поставляемые цвета:

Чёрный, RAL 9005, стойкие к УФ-лучам

Материал:

РА (полиамид), без галогенов

Температурный диапазон:

от -40 до +120 °C

### Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями

Последнее обновление (14.07.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lappprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02\_03.16

## SILVYN® SPLIT GMP-M

соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

**SILVYN® SPLIT GMP-M**

Артикул	Метрическая резьба	Штук/ед. упаковки
SILVYN® SPLIT GMP-M (метрич. контргайка)		
61806686	16 x 1,5	100
61806687	20 x 1,5	100
61806688	25 x 1,5	50
61806689	32x1,5	50
61806691	40 x 1,5	25
61806692	50 x 1,5	25

Последнее обновление (14.07.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lappusa.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте  
PN 0456 / 02\_03\_16