

## SILVYN® SINUS PP

SILVYN® SINUS PP — параллельно гофрированный защитный рукав с синусоидальной прорезью, который остается закрытым даже при перемещении с торсионным кручением

### Информация

С синусоидальной прорезью для последующего монтажа



Солнечная энергетика



Высокая стойкость к воздействию химических веществ



Время на монтаж



Надёжность



Расширенный температурный диапазон



Стойкий к УФ-лучам

### Преимущества

Синусоидальная прорезь остаётся закрытой и при торсионной нагрузке

Стабильные по форме

Гибкие

Прочные

Защита кабелей после монтажа

### Области применения

Для применений в технике получения солнечной энергии

Судостроение

Машиностроение

Электротехническая промышленность

### Характеристики

Последнее обновление (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lappprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02\_03.16

## SILVYN® SINUS PP

Механическая стойкость  
Высокая стойкость к воздействию химических веществ

### Конструкция

Полипропиленовый гофрированный рукав из тонкого профиля с синусоидальной прорезью

### Техническая информация

Примечание:	Огнестойкость в соответствии с нормами UL94 V-2
Поставляемые цвета:	Чёрный, RAL 9005, стойкие к УФ-лучам
Материал:	Полипропилен (PP)
Температурный диапазон:	от -40 до +130 °C

### Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

**SILVYN® SINUS PP**

Артикул	Внутренний диаметр x внешний диаметр, мм	Подходят для держателя SILVYN®	Ед. упаковки, бухты в м
61806505	6,7 x 10	FCL 10 / 5550 6905	100
61806510	8,4 x 11,4	-	100
61806515	9,9 x 13	FCL 13 / 5550 6915	100
61806520	12,2 x 15,7	FCL 16 / 5550 6925	100
61806525	12,7 x 15,8	FCL 16 / 5550 6925	100
61806530	14,2 x 18,4	-	100
61806535	16,6 x 21	FCL 21 / 5550 6935	100
61806540	19,2 x 23,9	-	100
61806545	21,3 x 25,4	FCL 25 / 5550 7415	100

Последнее обновление (23.04.2024)

©2024 Larrp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://larrpussia.larrpgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02\_03\_16