

SILVYN® AS-P

SILVYN® AS-P — однокрючковый металлический защитный рукав со спиральной намоткой и оболочкой из ПВХ



Механическая стойкость



Износостойкие



Водонепроницаемые

Преимущества

Стойкость к воздействию жидкостей

Стойкие к растягивающим усилиям

Повышенная прочность

Гибкие

Стойкие к высоким механическим нагрузкам

Области применения

Машиностроение

Техника эксплуатации и монтажа оборудования

Техника автоматизации

Для применения в местах, где используются жидкости

Применения с высокими механическими нагрузками

Стандарты / Сертификаты соответствия

VDE

DIN 49012, соответствует конструкции I согласно DIN EN IEC 61386-23

Для EX-зон в соотв. с EN 1127-1

Конструкция

Спирально намотанный металлический защитный рукав с перекрывающимся профилем

Наружная оболочка из ПВХ-пластиката

Последнее обновление (22.07.2020)

©2020 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lappprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® AS-P

Техническая информация

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001179

ETIM 5.0 Class-Description: Защитный металлический рукав

Классификация ETIM 6:

Обозначение класса ETIM 6.0: EC001179

Описание класса ETIM 6.0: Металлический защитный шланг

Поставляемые цвета:

Серый

Материал:

Внутренний рукав: сталь оцинкованная

Наружная оболочка: ПВХ

Температурный диапазон:

от -25 до +80 °C

кратковременно до +100 °C

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

SILVYN® AS-P

Артикул	Номинальный размер	Внутренний диаметр x внешний диаметр, мм	Радиус изгиба, мм	Подходят для SILVYN® MSK-M	Подходят для SILVYN® US-M	Подходят для SILVYN®US	Ед. упаковки, бухты в м
SILVYN® AS-P							
64400010	10	7 x 10	32	12 x 1,5	10 x 1,0	7	50
64400020	14	10 x 14	40	16 x 1,5	12 x 1,5	9	50
64400030	17	13 x 17	45	20 x 1,5	16 x 1,5	11	50
64400040	19	15 x 19	52	-	-	13,5	50
64400050	21	17 x 21	58	25 x 1,5	20 x 1,5	16	50
64400060	27	22 x 27	72	32 x 1,5	25 x 1,5	21	50
64400070	36	29 x 36	98	40 x 1,5	32 x 1,5	29	25
64400080	45	38 x 45	118	50 x 1,5	40 x 1,5	36	25
64400090	56	49 x 56	140	63 x 1,5	50 x 1,5	48	25
SILVYN® AS-P 10 M							
64400100	10	7 x 10	32	12 x 1,5	10 x 1,0	7	10
64400110	14	10 x 14	40	16 x 1,5	12 x 1,5	9	10
64400120	17	13 x 17	45	20 x 1,5	16 x 1,5	11	10
64400130	19	15 x 19	52	-	-	13,5	10
64400140	21	17 x 21	58	25 x 1,5	20 x 1,5	16	10
64400150	27	22 x 27	72	32 x 1,5	25 x 1,5	21	10
64400160	36	29 x 36	98	40 x 1,5	32 x 1,5	29	10
64400170	45	38 x 45	118	50 x 1,5	40 x 1,5	36	10
64400180	56	49 x 56	140	63 x 1,5	50 x 1,5	48	10

Последнее обновление (22.07.2020)

©2020 Larr Group - all rights reserved.

 Экономическое управление по продукту <http://arrussia.larrgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте PN 0456 / 02_03_16