

SILVYN® AS

SILVYN® AS — однокрючковый металлический защитный рукав со спиральной намоткой



Термостойкие



Механическая стойкость



Износостойкие



Расширенный температурный диапазон

Преимущества

Стойкие к растягивающим усилиям
Повышенная прочность
Гибкие
Стойкие к высоким механическим нагрузкам
Термостойкие

Области применения

Техника автоматизации
Машиностроение
Техника эксплуатации и монтажа оборудования
Применения с высокими механическими нагрузками

Стандарты / Сертификаты соответствия

VDE
DIN 49012, конструкция G в соотв. с DIN EN IEC 61386-23
Для EX-зон в соотв. с EN 1127-1

Конструкция

Последнее обновление (31.05.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Экономическое управление по продукту <http://lapprossia.lappgroup.com>
Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте
PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® AS

Спирально намотанный металлический защитный рукав с перекрывающимся профилем

Примечание

Ед. упаковки=10 м (по запросу)

Техническая информация

Классификация ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001179 ETIM 5.0 Class-Description: Защитный металлический рукав
Классификация ETIM 6:	Обозначение класса ETIM 6.0: EC001179 Описание класса ETIM 6.0: Металлический защитный шланг
Сертификаты соответствия:	IEC EN 61386-23
Материал:	Оцинкованная сталь
Температурный диапазон:	До +220 °C

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.



SILVYN® AS

Артикул	Номинальный размер	Внутренний диаметр х внешний диаметр, мм	Радиус изгиба, мм	Подходят для SILVYN® MSK-M	Подходят для SILVYN® US-M	Подходят для SILVYN®US	Ед. упаковки, бухты в м
SILVYN® AS							
61802080	10	8 x 10	28	12 x 1,5	10 x 1,0	7	50
61802090	14	11 x 14	34	16 x 1,5	12 x 1,5	9	50
61802100	17	14 x 17	40	20 x 1,5	16 x 1,5	11	50
61802110	19	16 x 19	45	-	-	13,5	50
61802120	21	18 x 21	50	25 x 1,5	20 x 1,5	16	50
61802130	27	23 x 27	63	32 x 1,5	25 x 1,5	21	50
61802140	36	31 x 36	85	40 x 1,5	32 x 1,5	29	25
61802150	45	40 x 45	100	50 x 1,5	40 x 1,5	36	25
61802170	56	51 x 56	125	63 x 1,5	50 x 1,5	48	25

Последнее обновление (31.05.2024)

©2024 Larrp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://larrpussia.larrpgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте
PN 0456 / 02_03_16