

SILVYN® MSK-M BRUSH

SILVYN® MSK-M BRUSH — фитинг из никелированной латуни для защитных рукавов с экраном для защиты от электромагнитных помех и со встроенной защитой кабеля от растягивающих усилий

Информация

Резьбовой штуцер с инновационным решением BRUSH

Оптимальный контакт с экраном 360°



Большой диапазон размеров резьбы



Максимальная защита от вибраций



Механическая стойкость



Время на монтаж



Оптимальная защита от растягивающих усилий



Износостойкие



Надёжность



С интегрированным кабельным вводом SKINTOP®



ЭМС

SILVYN® MSK-M BRUSH

Преимущества

Простой монтаж
Быстрый, удобный контакт с экраном
Оптимальная защита кабеля и защитного рукава от растягивающих усилий
Высокая герметичность рукава с кабелем
Большой диапазон размеров резьбы

Области применения

Машиностроение
Техника эксплуатации и монтажа оборудования
Тяжёлая промышленность
Высокий уровень электромагнитного излучения

Характеристики

Комбинирование SILVYN® и SKINTOP®

Примечание

Подходящие детали см. SKINTOP® метрические аксессуары

Техническая информация

Классификация ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001180 ETIM 5.0 Class-Description: Винтовое соединение для защитных металлических рукавов
Классификация ETIM 6:	Обозначение класса ETIM 6.0: EC001180 Описание класса ETIM 6.0: Металлическое винтовое соединение защитного шланга
Материал:	Основной тип: Корпус: латунь, покрытая никелем Уплотнение резьбового соединения: CR/NBR (хлоропреновая/бутадиеновая резина) Уплотнение защитного рукава: TPE (термопластичный эластомер) ЭМС-щётки: латунь
Класс защиты:	Кабель: IP 68 Рукав: IP 40 с SILVYN®AS, EDU-AS, EMC AS-CU IP 65 с SILVYN® AS-P
Температурный диапазон:	от -30 до +100 °C

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.



SILVYN® MSK-M BRUSH

Артикул	Метрическая резьба	Диапазон зажима, мм	Внутренний диаметр, мм	Подходит для рукавов нар. Ø, мм	Штук/ед. упаковки
SILVYN® MSK-M BRUSH для SILVYN® AS					
55506020	25 x 1,5	9.0 - 17.0	14,5	21	10
55506021	32x1,5	11.0 - 21.0	19,5	27	1
55506022	40 x 1,5	19.0 - 28.0	26,5	36	1
55506023	50 x 1,5	27.0 - 35.0	36	45	1
55506024	63x1,5	34.0 - 45.0	45,5	56	1
SILVYN®MSK-M BRUSH для SILVYN®AS-P / EDU-AS / EMC AS-CU					
55506025	25 x 1,5	9.0 - 17.0	14,5	21	10
55506026	32x1,5	11.0 - 21.0	19,5	27	1
55506027	40 x 1,5	19.0 - 28.0	26,5	36	1
55506028	50 x 1,5	27.0 - 35.0	36	45	1
55506029	63x1,5	34.0 - 45.0	45,5	56	1