

## SILVYN® MSK-U-M

Универсальный промежуточный штуцер с интегрированной защитой от растягивающих усилий, для использования с метрическими резьбовыми штуцерами

SILVYN® MSK-U-M — универсальный промежуточный штуцер для резьбовых штуцеров с интегрированной защитой от растягивающих усилий

### Информация

Встроенный кабельный ввод SKINTOP® для разгрузки кабеля от натяжения



Большой диапазон размеров резьбы



Максимальная защита от вибраций



Механическая стойкость



Оптимальная защита от растягивающих усилий



Износостойкие



Надёжность



С интегрированным кабельным вводом SKINTOP®

### Преимущества

Оптимальная защита кабеля и защитного рукава от растягивающих усилий

Высокая герметичность рукава с кабелем

Быстрый и простой монтаж

Большой диапазон размеров резьбы

Последнее обновление (22.02.2020)

©2020 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lapprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02\_03.16

## SILVYN® MSK-U-M

Стойкие к кручению

### Области применения

В сочетании с метрическими резьбовыми штуцерами

Для использования в местах, где необходима дополнительная герметизация кабелей и дополнительная защита от растягивающих усилий

### Характеристики

Комбинирование SILVYN® и SKINTOP®

### Примечание

Подходящие детали см. SKINTOP® метрические аксессуары

### Техническая информация

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001180

ETIM 5.0 Class-Description: Винтовое соединение для защитных металлических рукавов

Классификация ETIM 6:

Обозначение класса ETIM 6.0: EC001180

Описание класса ETIM 6.0: Металлическое винтовое соединение защитного шланга

Материал:

Корпус: латунь, покрытая никелем, Насадка: полиамид

Уплотнительное кольцо: CR/NBR Уплотнительное кольцо: NBR

Класс защиты:

У кабеля: IP 68 У шланга: в зависимости от используемой системы шланга

Температурный диапазон:

Статический монтаж: от -40 до +100 °C

Динамический монтаж: от -25 °C до +100 °C

### Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

**SILVYN® MSK-U-M**

Артикул	Метрическая резьба	Диапазон зажима, мм	Подходящий размер ввода	Штук/ед. упаковки
55506129	12 x 1,5	3.5 - 7.0	M 12 x 1,5	5
55506130	16 x 1,5	4.5 - 10.0	M 16 x 1,5	5
55506131	20 x 1,5	7.0 - 13.0	M 20 x 1,5	5
55506132	25 x 1,5	9.0 - 17.0	M 25 x 1,5	5
55506133	32x1,5	11.0 - 21.0	M 32 x 1,5	5

Последнее обновление (22.02.2020)

©2020 Larr Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://arrussia.larrgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте  
PN 0456 / 02\_03.16