

SILVYN® MSK-U-M

Универсальный промежуточный штуцер с интегрированной защитой от растягивающих усилий, для использования с метрическими резьбовыми штуцерами

SILVYN® MSK-U-M — универсальный промежуточный штуцер для резьбовых штуцеров с интегрированной защитой от растягивающих усилий

Информация

Встроенный кабельный ввод SKINTOP® для разгрузки кабеля от натяжения



Большой диапазон размеров резьбы



Максимальная защита от вибраций



Механическая стойкость



Оптимальная защита от растягивающих усилий



Износостойкие



Надёжность



С интегрированным кабельным вводом SKINTOP®

Преимущества

Оптимальная защита кабеля и защитного рукава от растягивающих усилий

Высокая герметичность рукава с кабелем

Быстрый и простой монтаж

Последнее обновление (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lappprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® MSK-U-M

Большой диапазон размеров резьбы
Стойкие к кручению

Области применения

В сочетании с метрическими резьбовыми штуцерами
Для использования в местах, где необходима дополнительная герметизация кабелей и дополнительная защита от растягивающих усилий

Характеристики

Комбинирование SILVYN® и SKINTOP®

Примечание

Подходящие детали см. SKINTOP® метрические аксессуары

Техническая информация

Классификация ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001180 ETIM 5.0 Class-Description: Винтовое соединение для защитных металлических рукавов
Классификация ETIM 6:	Обозначение класса ETIM 6.0: EC001180 Описание класса ETIM 6.0: Металлическое винтовое соединение защитного шланга
Материал:	Корпус: латунь, покрытая никелем, Насадка: полиамид Уплотнительное кольцо: CR/NBR Уплотнительное кольцо: NBR
Класс защиты:	У кабеля: IP 68 У шланга: в зависимости от используемой системы шланга
Температурный диапазон:	Статический монтаж: от -40 до +100 °C Динамический: от -25 до +100 °C

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

**SILVYN® MSK-U-M**

Артикул	Метрическая резьба	Диапазон зажима, мм	Подходящий размер ввода	Штук/ед. упаковки
55506129	12 x 1,5	3.5 - 7.0	M 12 x 1,5	5
55506130	16 x 1,5	4.5 - 10.0	M 16 x 1,5	5
55506131	20 x 1,5	7.0 - 13.0	M 20 x 1,5	5
55506132	25 x 1,5	9.0 - 17.0	M 25 x 1,5	5
55506133	32x1,5	11.0 - 21.0	M 32 x 1,5	5

Последнее обновление (23.04.2024)

©2024 Larr Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://larrussia.larrgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте
PN 0456 / 02_03_16