

SILVYN® US

SILVYN® US — это резьбовой штуцер PG из латуни, который, в зависимости от защитного шланга, обладает классом защиты IP 40 / IP 54 / IP 66



Максимальная защита от вибраций



Место для монтажа



Износостойкие



Расширенный температурный диапазон

Преимущества

Стойкие к большим растягивающим нагрузкам

Экономия пространства монтажа

Защита от вибрации

Для универсального применения

Области применения

В комбинации с защитным рукавом:

SILVYN® AS/AS-P/EDU-AS/EMC AS-CU

Машиностроение

Техника эксплуатации и монтажа оборудования

Характеристики

Компактная конструкция

Конструкция

Соединительная резьба PG

6-гранный промежуточный штуцер

Последнее обновление (28.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lapprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® US

Резьбовая втулка
Уплотняющий элемент
Накидная гайка

Техническая информация

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001180

ETIM 5.0 Class-Description: Винтовое соединение для защитных металлических рукавов

Классификация ETIM 6:

Обозначение класса ETIM 6.0: EC001180

Описание класса ETIM 6.0: Металлическое винтовое соединение защитного шланга

Материал:

Корпус: латунь, покрытая никелем

Уплотнительное кольцо: TPE (термопластичный эластомер)

Класс защиты:

IP 40 (с SILVYN®AS, EDU-AS и EMC AS-CU) IP 65 (с SILVYN®AS-P)

Температурный диапазон:

от -40 до + 125 °C

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

SILVYN® US

Артикул	PG резьба	Внутренний диаметр, мм	Размер подходящего гофрорукава	Штук/ед. упаковки
SILVYN® US для SILVYN® AS				
55502661	7	6,5	10	50
55502662	9	10	14	50
55502663	11	12,5	17	50
55502664	13,5	14,5	19	50
55502665	16	16	21	50
55502666	21	21,5	27	25
55502667	29	29	36	25
55502668	36	38	45	20
55502669	48	49	56	10
SILVYN®US для SILVYN®AS-P				
55502671	7	6	10	50
55502672	9	8,5	14	50
55502673	11	11,5	17	50
55502674	13,5	13,5	19	50
55502675	16	15,5	21	50
55502676	21	20,5	27	25
55502677	29	27,5	36	25
55502678	36	36,5	45	20
55502679	48	47,5	56	10
SILVYN® US для SILVYN® EDU-AS / EMC AS-CU				
55502680	7	6	10	50
55502689	9	8,5	14	50
55502682	11	11,5	17	50
55502683	13,5	13,5	19	50
55502684	16	15,5	21	50
55502685	21	20,5	27	25
55502694	29	27,5	36	25
55502687	36	36,5	45	20
55502688	48	47,5	56	10

Последнее обновление (28.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lappusa.lappgroup.com>Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте
PN 0456 / 02_03_16

SILVYN® US

