

SILVYN® SP-PU

SILVYN® SP-PU — черный защитный рукав из полиуретана



SILVYN® SSV/SSV-M + SCH
IP 54



SILVYN® SSVZ/SSVZ-M + SCH
IP 54



SILVYN® USK/USK-M
IP 54



SILVYN® SCH



Высокая стойкость к воздействию химических веществ



Механическая стойкость



Стойкий к УФ-лучам



Водонепроницаемые

Преимущества

Защита от механических нагрузок

Защита от истирания

Защита от химикатов

Стойкие к УФ-лучам и атмосферным воздействиям

Области применения

Защита кабелей

Для связывания в пучки и прокладки кабелей и проводов

Для применения вне помещений

В экстремальных окружающих условиях

Характеристики

Высокая прочность на разрыв

Стойкие к маслам и бензину

Без галогенов

Стойкие к микробам

Стабильные по форме

SILVYN® SP-PU

Конструкция

Твердая ПВХ-спираль, находящаяся внутри
Наружная оболочка из полиуретана

Техническая информация

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001177

ETIM 5.0 Class-Description: Защитный рукав из полимеров

Классификация ETIM 6:

Обозначение класса ETIM 6.0: EC001177

Описание класса ETIM 6.0: Защитный пластиковый шланг

Сертификаты соответствия:

IEC EN 61386-23

Поставляемые цвета:

Чёрный, RAL 9005, стойкие к УФ-лучам

Материал:

Полиуретан с жесткой ПВХ-спиралью

Огнестойкость по UL 94V-0

Температурный диапазон:

от -20 до +90 °C

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

SILVYN® SP-PU

Артикул	Внутренний диаметр x внешний диаметр, мм	Радиус изгиба, мм	Подходят для SILVYN® SSV-M/SSVZ-M	Подходят для SILVYN® USK-M	Подходят для SILVYN® SSV/SSVZ	Подходят для SILVYN® USK	Подходят для SILVYN® SCH	Ед. упаковки, бухты в м
SILVYN® SP-PU								
61793620	10.0 x 14.0	50	16 x 1,5/1	12 x 1,5	9/1	9	10 - 16 S	25
61793630	12.0 x 16.0	60	16 x 1,5/2	16 x 1,5	9/2	11	12 - 20 S	25
61793640	14.0 x 18.0	70	20 x 1,5/1	-	11/1	13,5	12 - 20 S	25
61793650	16.0 x 20.0	80	20 x 1,5/2	20 x 1,5	11/2	16	16 - 25 S	25
61793660	22.0 x 27.0	110	25 x 1,5	25 x 1,5	-	21	20 - 32 S	25
61793670	30.0 x 36.0	150	32 x 1,5	32 x 1,5	29/1	29	25 - 40 S	25
61793680	38.0 x 44.0	200	40 x 1,5	40 x 1,5	36	36	32 - 50 S	25

Последнее обновление (16.08.2020)

©2020 Larr Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://larrussia.larrgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте PN 0456 / 02_03_16