

SILVYN® ELU

SILVYN® ELU — пластиковый оснащенный спиралью защитный рукав со спиралью из жесткого ПВХ различной конструкции



Время на монтаж



Стойкий к УФ-лучам



Водонепроницаемые

Преимущества

Лёгкое втягивание кабеля или провода благодаря гладкой внутренней поверхности

Гибкие

Прочные

Полностью герметичная система при использовании в комбинации с SILVYN® MPC/MPC-M

Области применения

Машиностроение

Автомобилестроение

Производство автоматов

Экспортеры

Характеристики

Гибкие

Гладкая внутренняя стенка

Стабильные по форме

Стандарты / Сертификаты соответствия

UL File Nr. E308201

SILVYN® ELU

Конструкция

Со встроенной твердой ПВХ спиралью
Оболочка: мягкий ПВХ-пластикат

Примечание

Гладкая версия не соотв. UL

Техническая информация

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001177

ETIM 5.0 Class-Description: Защитный рукав из полимеров

Классификация ETIM 6:

Обозначение класса ETIM 6.0: EC001177

Описание класса ETIM 6.0: Защитный пластиковый шланг

Сертификаты соответствия:

IEC EN 61386-23

Поставляемые цвета:

Чёрный, RAL 9005, стойкие к УФ-лучам

Материал:

Специально гибкая ПВХ-оболочка с жёсткой ПВХ спиралью
внутри

Температурный диапазон:

от -20 до +70 °C

-5°C до +70°C (гладкая версия)

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

SILVYN® ELU

Артикул	Номинальный размер	Внутренний диаметр х внешний диаметр, мм	Радиус изгиба, мм	Подходят для SILVYN® MPC-M/MPC 90° M	Подходят для SILVYN® MPC	Подходят для SILVYN® MPC 90°	Метров в ед. упаковки
SILVYN® ELU							
61751790	12	10 x 14.5	25	16/1	9	9	30
61751791	16	12 x 16.5	25	16/2 , 20/1	11 , 13,5/1	11 , 13,5/1	30
61751792	20	16 x 21	35	20/2	13,5/2 , 16	13,5/2 , 16	30
61751793	25	22 x 27.5	45	25x1,5	21	21	30
61751794	30	25 x 30.5	55	32/1	29/1	29/1	30
61751795	32	28 x 33.5	60	32/2	29/2	29/2	30
61751796	40	35 x 41	80	40 x 1,5	36	36	30
61751797	50	40 x 46.4	105	50 x 1,5	42	-	30
61751798	63	50 x 57	120	63 x 1,5	48	-	30
SILVYN® ELU гладкий							
61751590	12	10 x 14.2	50	-	-	-	30
61751591	16	12 x 17.8	50	16/2 , 20/1	11 , 13,5/1	11 , 13,5/1	30
61751592	20	16 x 21.1	70	20/2	13,5/2 , 16	13,5/2 , 16	30
61751593	25	21 x 26.4	90	25x1,5	21	21	30
61751595	32	26.5 x 33.1	140	32/2	29/2	29/2	30
61751596	40	35.4 x 41.8	190	40 x 1,5	36	36	30
61751597	50	40 x 47.9	240	50 x 1,5	42	-	30
61751598	63	51.3 x 59.7	270	63 x 1,5	48	-	30

SILVYN® ELU