

SILVYN® MPC 90°

SILVYN® MPC 90° — фитинг для защитного рукава, предназначенный для использования с SILVYN® EL/ELU/ELO/ELT



Без галогенов



Механическая стойкость



Время на монтаж



Маслостойкий



Оптимальная защита от растягивающих усилий



Износостойкие



Расширенный температурный диапазон



Стойкий к УФ-лучам

Преимущества

Для универсального применения

Быстрый и простой монтаж

Угол 90° обеспечивает простой монтаж

Области применения

В комбинации с защитным рукавом:

SILVYN® EL/ELU/ELO/ELT/ELR (для гофрированных и гладких)

SILVYN® MPC 90°

Характеристики

Защита от пыли

Защита от влажности

Обеспечивает хорошую механическую защиту и защиту от растягивающих усилий

Стандарты / Сертификаты соответствия

UL File Nr. E308201

Конструкция

Соединительная резьба PG

Угол 90°, с интегрированным вводом для рукава

Техническая информация

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001178

ETIM 5.0 Class-Description: Винтовое соединение для защитного рукава из полимеров

Классификация ETIM 6:

Обозначение класса ETIM 6.0: EC001178

Описание класса ETIM 6.0: Пластиковое винтовое соединение защитного шланга

Сертификаты соответствия:

IEC EN 61386-23

Поставляемые цвета:

Чёрный, RAL 9005, стойкие к УФ-лучам

Серый, RAL 7001

Материал:

PA 6.6 (полиамид) без галогенов

Класс защиты:

IP 65 с гофрированными рукавами IP 67 + IP 68 (2бар) с гладкими рукавами

Температурный диапазон:

от -40 до +120 °C

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

SILVYN® MPC 90°

Артикул	PG резьба	Внутренний диаметр, мм	Подходят для SILVYN® SI	Подходят для SILVYN® SP/SP-PU	Suitable for SILVYN®EL/ELU/ELO/ELT/ELR	Штук/ед. упаковки
SILVYN® MPC 90° черный						
55502486	11	10,5	13 x 16	12 x 16	16	10
55502487	13,5	10,5	13 x 16	12 x 16	16	10
55502488	16	14,5	-	-	20	10
55502489	21	19	-	16 x 20	25	10
55502490	29	24,5	-	16 x 20	32	10
55502493	36	33	-	-	40	2
SILVYN® MPC 90° серый						
55502370	11	10,5	13 x 16	12 x 16	16	10
55502371	13,5	10,5	13 x 16	12 x 16	16	10
55502372	16	14,5	-	-	20	10
55502373	21	19	-	16 x 20	25	10
55502374	29	24,5	-	16 x 20	32	10
55502375	36	33	-	-	40	2

Последнее обновление (22.02.2020)

©2020 Larr Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://arrussia.larrgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте PN 0456 / 02_03_16