



SILVYN® FD-PU

SILVYN® FD-PU — очень гибкий защитный рукав из полиуретана




SILVYN® MSK-M



SILVYN® USK/USK-M
IP54




SILVYN® US/US-M + EE-K
IP54



SILVYN® LKI/LKI-M
IP54



SILVYN® EE-K



Подходит для применения вне помещений



Высокая стойкость к воздействию химических веществ



Без галогенов



Маслостойкий



Для буксируемых кабельных цепей



Расширенный температурный диапазон

Преимущества

Стабильные по форме

Подвижность сохраняется при низких температурах

Пластичные и эластичные

Повышенная стойкость к маслам, бензину, кислотам и жирам

Водонепроницаемый

Области применения

Для прокладки внутри/вне помещений

Машиностроение

в буксируемых кабельных цепях (SILVYN® CHAIN)

Робототехника

Для подвижного применения

SILVYN® FD-PU

Характеристики

Без галогенов и кадмия

Износостойкие и стойкие к микробам

Огнестойкость внешней оболочки в соответствии с нормами UL 94V-2

Конструкция

Стальная пружина, изолированная ПВХ

Наружная оболочка из полиуретана

Примечание

Норма упаковки = 50 м (по запросу)

Техническая информация

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001177

ETIM 5.0 Class-Description: Защитный рукав из полимеров

Классификация ETIM 6:

Обозначение класса ETIM 6.0: EC001177

Описание класса ETIM 6.0: Защитный пластиковый шланг

Сертификаты соответствия:

IEC EN 61386-23

Поставляемые цвета:

голубой металлик

Материал:

Защитные рукава из полиуретана со стальной пружиной, изолированной ПВХ

Огнестойкость в соответствии с нормами UL94 V-2

Температурный диапазон:

от -40 до +80 °C

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.



SILVYN® FD-PU

Артикул	Номинальный размер	Внутренний диаметр x внешний диаметр, мм	Радиус изгиба, мм	Подходят для SILVYN® USK-M/US-M	Подходят для SILVYN® LKI-M/MSK-M	Подходят для SILVYN® USK/US/LKI/EE-K	Ед. упаковки, бухты в м
SILVYN® FD-PU							
64453660	10	7 x 10	8	10 x 1,0	12 x 1,5	7	10
64453670	14	10 x 14	10	12 x 1,5	16 x 1,5	9	10
64453680	17	12.7 x 17.0	13	16 x 1,5	20 x 1,5	11	10
64453690	19	14.7 x 19.0	15	-	-	13,5	10
64453700	21	16 x 21	17	20 x 1,5	25 x 1,5	16	10
64453710	27	21.6 x 27.0	20	25 x 1,5	32 x 1,5	21	10
64453720	36	29 x 36	25	32 x 1,5	40 x 1,5	29	10
64453730	45	38 x 45	36	40 x 1,5	50 x 1,5	36	10
64453750	56	48 x 56	40	50 x 1,5	63 x 1,5	48	10

Последнее обновление (21.07.2020)

©2020 Larr Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://arrussia.larrgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте PN 0456 / 02_03_16