


SILVYN® FPS

SILVYN® FPS — очень гибкий защитный рукав из ПВХ



SILVYN® MSK-M



SILVYN® USK/USK-M
IP54



SILVYN® US/US-M + EE-K
IP54



SILVYN® LKI/LKI-M
IP54



SILVYN® EE-K



Стойкий к коррозии



Для буксируемых кабельных цепей



Водонепроницаемые

Преимущества

Стабильные по форме
Пластичные и эластичные
Стойкие к маслам и кислотам
Водонепроницаемый
Стойкий к коррозии

Области применения

Машиностроение
в буксируемых кабельных цепях (SILVYN® CHAIN)
Робототехника
Для подвижного применения
Для применения внутри помещений

Характеристики

Без кадмия
без силикона

Стандарты / Сертификаты соответствия

UL File Nr. E308201

Конструкция

Последнее обновление (01.08.2020)
©2020 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lappprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте
PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® FPS

Стальная пружина, изолированная ПВХ
Наружная оболочка из мягкого ПВХ-пластиката

Примечание

Норма упаковки = 50 м (по запросу)

Техническая информация

Классификация ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001177 ETIM 5.0 Class-Description: Защитный рукав из полимеров
Классификация ETIM 6:	Обозначение класса ETIM 6.0: EC001177 Описание класса ETIM 6.0: Защитный пластиковый шланг
Сертификаты соответствия:	IEC EN 61386-23
Поставляемые цвета:	Серый
Материал:	Мягкий ПВХ-пластикат с изолированной стальной спиралью
Температурный диапазон:	от -25 до +80 °C

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

SILVYN® FPS

Артикул	Номинальный размер	Внутренний диаметр x внешний диаметр, мм	Радиус изгиба, мм	Подходят для SILVYN® USK-M/US-M	Подходят для SILVYN® LKI-M/MSK-M	Подходят для SILVYN® USK/US/LKI/EE-K	Ед. упаковки, бухты в м
SILVYN® FPS							
61711550	10	7 x 10	8	10 x 1,0	12 x 1,5	7	25
61711590	14	10 x 14	10	12 x 1,5	16 x 1,5	9	25
61711630	17	12.7 x 17.0	13	16 x 1,5	20 x 1,5	11	25
61711670	19	14.7 x 19.0	15	-	-	13,5	25
61711710	21	16 x 21	17	20 x 1,5	25 x 1,5	16	25
61711750	27	21.6 x 27.0	20	25 x 1,5	32 x 1,5	21	25
61711790	36	29 x 36	25	32 x 1,5	40 x 1,5	29	25
61711830	45	38 x 45	36	40 x 1,5	50 x 1,5	36	25
61711910	56	48 x 56	40	50 x 1,5	63 x 1,5	48	25
SILVYN® FPS 10M							
61721690	10	7 x 10	8	10 x 1,0	12 x 1,5	7	10
61721700	14	10 x 14	10	12 x 1,5	16 x 1,5	9	10
61721710	17	12.7 x 17.0	13	16 x 1,5	20 x 1,5	11	10
61721720	19	14.7 x 19.0	15	-	-	13,5	10
61721730	21	16 x 21	17	20 x 1,5	25 x 1,5	16	10
61721740	27	21.6 x 27.0	20	25 x 1,5	32 x 1,5	21	10
61721750	36	29 x 36	25	32 x 1,5	40 x 1,5	29	10
61721760	45	38 x 45	36	40 x 1,5	50 x 1,5	36	10
61721780	56	48 x 56	40	50 x 1,5	63 x 1,5	48	10

Последнее обновление (01.08.2020)

©2020 Larr Group - all rights reserved.

 Экономическое управление по продукту <http://arrussia.larrgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте PN 0456 / 02_03_16