

## SILVYN® LKI

SILVYN® LKI — поворотный пластиковый фитинг для защитного рукава

### Информация

Верхняя часть поворачивается, с интегрированной внутренней втулкой



Максимальная защита от вибраций



Время на монтаж



Место для монтажа

### Преимущества

Быстрый и простой монтаж

Защита от вибрации

Стойкие к растягивающим усилиям

Вращающиеся

### Области применения

В комбинации с защитным рукавом:

SILVYN® FPS

SILVYN® FD-PU

Робототехника

Для вращающихся применений

### Характеристики

Гладкая внутренняя поверхность

Оптимальная конструкция

### Конструкция

Последнее обновление (20.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lapprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02\_03.16

## SILVYN® LKI

Соединительная резьба PG

Верхняя часть поворачивается, с интегрированной внутренней втулкой

### Техническая информация

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001178

ETIM 5.0 Class-Description: Винтовое соединение для защитного рукава из полимеров

Классификация ETIM 6:

Обозначение класса ETIM 6.0: EC001178

Описание класса ETIM 6.0: Пластиковое винтовое соединение защитного шланга

Поставляемые цвета:

Серебристо-серый (RAL 7001)

Материал:

PP (полипропилен)

Класс защиты:

IP 54

Температурный диапазон:

от -10 до +110 °C

### Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.



SILVYN® LK1

| Артикул     | PG резьба | SW и размер ключа, мм | Общая длина, мм | Длина резьбы, мм | Внутренний диаметр, мм | Подходят для SILVYN® FPS/FD-PU | Штук/ед. упаковки |
|-------------|-----------|-----------------------|-----------------|------------------|------------------------|--------------------------------|-------------------|
| SILVYN® LK1 |           |                       |                 |                  |                        |                                |                   |
| 55000000    | 7         | 16                    | 38              | 10               | 5,5                    | 7 x 10                         | 50                |
| 55000010    | 9         | 19                    | 39,5            | 10               | 9,5                    | 10 x 14                        | 50                |
| 55000020    | 11        | 22                    | 42              | 10               | 11,5                   | 13 x 17                        | 50                |
| 55000030    | 13,5      | 24                    | 42              | 10               | 13                     | 15 x 19                        | 50                |
| 55000040    | 16        | 27                    | 48              | 11               | 14,5                   | 16 x 21                        | 50                |
| 55000050    | 21        | 35                    | 58              | 11               | 19,5                   | 22 x 27                        | 25                |
| 55000060    | 29        | 45                    | 59              | 12               | 27                     | 29 x 36                        | 25                |
| 55000070    | 36        | 54                    | 62,5            | 12               | 35,5                   | 38 x 45                        | 25                |
| 55000090    | 48        | 65                    | 68              | 15               | 46                     | 48 x 56                        | 10                |