

SILVYN® MSK-M EE

SILVYN® MSK-M EE — фитинг из никелированной латуни для защитных рукавов со встроенной защитой кабеля от растягивающих усилий

Информация

Встроенный кабельный ввод SKINTOP® для разгрузки кабеля от натяжения



Большой диапазон размеров резьбы



Максимальная защита от вибраций



Время на монтаж



Оптимальная защита от растягивающих усилий



Износостойкие



С интегрированным кабельным вводом SKINTOP®

Преимущества

Оптимальная защита кабеля и защитного рукава от растягивающих усилий

Высокая герметичность рукава с кабелем

Быстрый и простой монтаж

Большой диапазон размеров резьбы

Стойкие к кручению

Области применения

В комбинации с защитным рукавом:

SILVYN® FPS

Последнее обновление (24.07.2020)

©2020 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lappprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® MSK-M EE

SILVYN® FD-PU

Для прокладки внутри/вне помещений

Для использования в местах, где необходима дополнительная герметизация кабелей и дополнительная защита от растягивающих усилий

Характеристики

Комбинирование SILVYN® и SKINTOP®

Конструкция

Кабельный ввод SKINTOP® MS-M

SKINTOP® MS-SC-M (эл. магнитная защита)

SILVYN® Резьбовое соединение для защитного рукава с внутренней втулкой и накидной гайкой

Техническая информация

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001180

ETIM 5.0 Class-Description: Винтовое соединение для защитных металлических рукавов

Классификация ETIM 6:

Обозначение класса ETIM 6.0: EC001180

Описание класса ETIM 6.0: Металлическое винтовое соединение защитного шланга

Материал:

Основной тип:

Корпус: латунь, покрытая никелем

Уплотнение резьбового соединения: CR/NBR (хлоропреновая/бутадиеновая резина)

Уплотнение защитного рукава: TPE (термопластичный эластомер)

Класс защиты:

Кабель: IP 68

Защитный рукав:

со стороны рукава: IP 54 с SILVYN® FPS, FD-PU

Температурный диапазон:

от -30 до +100 °C

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

SILVYN® MSK-M EE

Артикул	Метрическая резьба	Диапазон зажима, мм	Внутренний диаметр, мм	Подходят для SILVYN® FPS/FD-PU	Штук/ед. упаковки
SILVYN® MSK-M для SILVYN® FPS / FD-PU					
55506070	12 x 1,5	3.0 - 7.0	6	7 x 10	5
55506071	16 x 1,5	4.5 - 10.0	9,3	10 x 14	5
55506072	20 x 1,5	7.0 - 13.0	11,5	13 x 17	5
55506073	25 x 1,5	9.0 - 17.0	13,4	16 x 21	5
55506074	32x1,5	11.0 - 21.0	19,5	22 x 27	5
55506075	40 x 1,5	19.0 - 28.0	27	29 x 36	1
55506076	50 x 1,5	27.0 - 35.0	36,4	38 x 45	1
55506077	63x1,5	34.0 - 45.0	46	48 x 56	1
SILVYN®MSK-SC-M для SILVYN®FPS/FD-PU					
55506101	16 x 1,5	4.5 - 10.0	9,3	10 x 14	5
55506102	20 x 1,5	7.0 - 13.0	11,5	13 x 17	5
55506103	25 x 1,5	9.0 - 17.0	13,4	16 x 21	5
55506104	32x1,5	11.0 - 21.0	19,5	22 x 27	5
55506105	40 x 1,5	19.0 - 28.0	27	29 x 36	1
55506106	50 x 1,5	27.0 - 35.0	36,4	38 x 45	1

Последнее обновление (24.07.2020)

©2020 Larr Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://larrussia.larrgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте
PN 0456 / 02_03_16

SILVYN® MSK-M EE

