

SILVYN® MSK-M FPS-EDU

SILVYN® MSK-M FPS-EDU — резьбовой штуцер с интегрированной защитой от растягивающих усилий

Информация

Встроенный кабельный ввод SKINTOP® для разгрузки кабеля от натяжения



Большой диапазон размеров резьбы



Максимальная защита от вибраций



Время на монтаж



Оптимальная защита от растягивающих усилий



Износостойкие



С интегрированным кабельным вводом SKINTOP®

Преимущества

Оптимальная защита кабеля и защитного рукава от растягивающих усилий

Высокая герметичность рукава с кабелем

Быстрый и простой монтаж

Большой диапазон размеров резьбы

Стойкие к кручению

Области применения

В комбинации с защитным рукавом:

SILVYN® FPS-EDU

Техника эксплуатации и монтажа оборудования

Последнее обновление (14.08.2020)

©2020 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lappprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® MSK-M FPS-EDU

Машиностроение

Для использования в местах, где необходима дополнительная герметизация кабелей и дополнительная защита от растягивающих усилий

Характеристики

Комбинирование SILVYN® и SKINTOP®

Конструкция

SILVYN® Резьбовое соединение для защитного рукава с внутренней втулкой и накидной гайкой

Техническая информация

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001180

ETIM 5.0 Class-Description: Винтовое соединение для защитных металлических рукавов

Классификация ETIM 6:

Обозначение класса ETIM 6.0: EC001180

Описание класса ETIM 6.0: Металлическое винтовое соединение защитного шланга

Материал:

Основной тип:

Корпус: латунь, покрытая никелем

Уплотнение резьбового соединения: CR/NBR (хлоропреновая/бутадиеновая резина)

Уплотнение защитного рукава: TPE (термопластичный эластомер)

Класс защиты:

У кабеля: класс защиты IP 68 У шланга: IP 54 с SILVYN® FPS-EDU

Температурный диапазон:

от -30 до +100 °C

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

**SILVYN® MSK-M FPS-EDU**

Артикул	Метрическая резьба	Диапазон зажима, мм	Внутренний диаметр, мм	Подходит для SILVYN® FPS-EDU	Штук/ед. упаковки
55506146	16 x 1,5	4.5 - 10.0	8,5	14	5
55506147	20 x 1,5	7.0 - 13.0	11	17	5
55506148	25 x 1,5	9.0 - 17.0	14,5	21	5
55506149	32x1,5	11.0 - 21.0	19,5	27	5
55506150	40 x 1,5	19.0 - 28.0	27,5	36	1
55506151	50 x 1,5	27.0 - 35.0	35,5	45	1
55506152	63x1,5	34.0 - 45.0	47	56	1

Последнее обновление (14.08.2020)

©2020 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lapp.russia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте
PN 0456 / 02_03_16