


SILVYN® SHRINK BRAID PET

SILVYN® SHRINK BRAID PA6 — термоусадочная защитная трубка с оплеткой

Информация

Термоусаживаемая защита от истирания



Большой диапазон размеров резьбы



Незначительный вес



Надёжность



Расширенный температурный диапазон



Стойкий к УФ-лучам

Преимущества

Дополнительная защита кабелей от износа в экстремальных условиях

Ровная обрезка концов защитных рукавов

Быстрое и простое связывание кабелей в пучки

Защита от пыли

Области применения

Простая защита кабелей

Дополнительная изоляция

Для связывания в пучки и прокладки кабелей и проводов

Лёгкая защита от грызунов

Характеристики

Износостойкие

Гибкие

Термоусаживаемые

Коэффициент термоусадки: 2:1

Максимальная длина усадки — менее 15 %

Последнее обновление (14.09.2020)

©2020 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lapprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® SHRINK BRAID PET

Конструкция

Полиэстер — PET, с термоусаживаемыми полиолефиновыми нитями

Техническая информация

Классификация ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001182 ETIM 5.0 Class-Description: Защитный рукав в виде оплетки
Классификация ETIM 6:	Обозначение класса ETIM 6.0: EC001182 Описание класса ETIM 6.0: Полный плетеный шланг
По запросу:	Большая длина на ролике Больше доступных размеров
Примечание:	отсутствует электрическая прочность Самозатухающий соотв. UL 94 HB
Поставляемые цвета:	Чёрный, RAL 9005, стойкие к УФ-лучам
Материал:	Полиэстер — PET, с термоусаживаемыми полиолефиновыми нитями
Температурный диапазон:	-40 °C до +150 °C Обработка: мин. +180 °C

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

SILVYN® SHRINK BRAID PET

Артикул	Номинальный размер	Диапазон термоусадки, мм	Цвет	Метров в ед. упаковки
SILVYN® SHRINK BRAID PET				
61721270	12/06	12 - 6	чёрный	5
61721271	25/12	25 - 12	чёрный	5
61721272	30/15	30 - 15	чёрный	5
61721273	50/25	50 - 25	чёрный	4
61721274	70/35	70 - 35	чёрный	4

Последнее обновление (14.09.2020)

©2020 Larr Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://arrussia.larrgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте
PN 0456 / 02_03_16