

## Штыревые контакты EPIC® POWER LS1

Контакты, инструмент и аксессуары для цилиндрических электрических соединителей

Штыревые контакты EPIC® POWER LS1

### Информация

Высококачественные позолоченные контакты

Контакты с широким диапазоном фиксации

Изготовлено в Германии



Высокая стойкость к воздействию химических веществ



Большой диапазон размеров резьбы



Стойкий к коррозии



Максимальная защита от вибраций



Механическая стойкость



Маслостойкий



Оптимальная защита от растягивающих усилий



Износостойкие



Надёжность

### Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Последнее обновление (01.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lappروسيا.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02\_03.16

## Штыревые контакты EPIC® POWER LS1

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

## Штыревые контакты EPIC® POWER LS1

Артикул	Обозначение	Описание	Тип разъема	Штук/ед. упаковки
1 мм контакты, штифт, обжим				
74033001	POWER LS1 A SCM 1mm AU 0.14-1.0	1 мм вывод под обжатие 0,14—1,0 мм <sup>2</sup>	LSI A1, A3, G5	10
74033000	POWER LS1 A SCM 1mm AU 0.14-1.0	1 мм вывод под обжатие 0,14—1,0 мм <sup>2</sup>	LSI A1, A3, G5	100
74034001	POWER LS1 F SCM 1mm AU 0.14-1.0	1 мм вывод под обжатие 0,14—1,0 мм <sup>2</sup>	LS1 F6, F7	10
74034000	POWER LS1 F SCM 1mm AU 0.14-1.0	1 мм вывод под обжатие 0,14—1,0 мм <sup>2</sup>	LS1 F6, F7	100
2 мм контакты, штифт, обжим				
74033101	POWER LS1 A SCM 2mm AU 0.5-2.5	2 мм вывод 0,5—2,5 мм <sup>2</sup>	LSI A1, A3, G5	10
74033100	POWER LS1 A SCM 2mm AU 0.5-2.5	2 мм вывод 0,5—2,5 мм <sup>2</sup>	LSI A1, A3, G5	100
74034101	POWER LS1 F SCM 2mm AU 0.5-2.5	2 мм вывод 0,5—2,5 мм <sup>2</sup>	LS1 F6, F7	10
74034100	POWER LS1 F SCM 2mm AU 0.5-2.5	2 мм вывод 0,5—2,5 мм <sup>2</sup>	LS1 F6, F7	100
44420103	POWER LS1 F SCM 2mm AU 4.0	2 мм вывод 4,0 мм <sup>2</sup>	LS1 F6, F7	100

Последнее обновление (01.05.2024)

©2024 Larr Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://larrussia.larrgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02\_03\_16

## Штыревые контакты EPIC® POWER LS1

