EPIC® SIGNAL M23 изоляторы 12 конт. D-Sub

Изоляторы для цилиндрических электрических соединителей M23

12-полюсные вставки EPIC® M23 для контактов D-Sub на катушке для цилиндрических электрических соединителей серии M23

Информация

Для контактов D-Sub на катушке
Могут использоваться в опрессовочной машине
Изготовлено в Германии



Машиностроение, промышленное оборудование

Ветроэнергетика

Высокая стойкость к воздействию химических веществ

Механическая стойкость

Время на монтаж

Износостойкие

Различные разрешение на эксплуатацию

Преимущества

Рациональное конфекционирование благодаря использованию D-Sub-контактов на катушке

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

EPIC® SIGNAL M23 изоляторы 12 конт. D-Sub

Области применения

Техника эксплуатации и монтажа оборудования
Техника измерения, управления и регулирования
Приборостроение

Техническая информация

Классификация ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000438 ETIM 5.0 Class-Description: Контактная вставка для промышленных электрических соединителей
Классификация ETIM 6:	Идентификатор класса ETIM 6.0: EC000438 Описание класса ETIM 6.0: Контактная вставка промышленного штекерного соединителя
Номинальное напряжение, В:	Согласно стандарта IEC 61984: 100 В
Номинальное импульсное напряжение:	1,5 кВ
Номинальный ток, А:	4 А
Степень загрязнения:	3
Переходное сопротивление:	< 4 мОм
Контакты:	Латунь, частично позолоченная
Количество контактов:	12 Контакты D-Sub 12*1 мм
Допустимые сечения жил кабеля:	Соединение обжимом: 0,08-0,56 мм^2
Количество разъединений:	50
Температурный диапазон:	-25°C до +125°C

Комментарий

Изоляторы как для штыревых, так и для гнездовых контактов. Для подключения Вам необходимы как P-часть левого вращения, так и E-часть правого вращения.
Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

EPIC® SIGNAL M23 изоляторы 12 конт. D-Sub

Артикул	Обозначение	Изоляторы	К-во контактов	Штук/ед. упаковки
Изоляторы 12-полюсные, E-часть = правого вращения (вид вставки по часовой стрелке)				
44420120	E-часть	без контактов, для штыревых контактов D-Sub на катушке под обжим	12	5
44420121	E-часть	без контактов, для штыревых контактов D-Sub на катушке под обжим	12	20
44420122	E-часть	без контактов, для гнездовых контактов D-Sub на катушке под обжим	12	5
44420123	E-часть	без контактов, для гнездовых контактов D-Sub на катушке под обжим	12	20
Изоляторы 12-полюсные, P-часть = левого вращения (вид вставки против часовой стрелки)				
44420124	P-часть	без контактов, для штыревых контактов D-Sub на катушке под обжим	12	5
44420125	P-часть	без контактов, для штыревых контактов D-Sub на катушке под обжим	12	20
44420126	P-часть	без контактов, для гнездовых контактов D-Sub на катушке под обжим	12	5
44420127	P-часть	без контактов, для гнездовых контактов D-Sub на катушке под обжим	12	20

Последнее обновление (01.05.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Экономическое управление по продукту http://lapprussia.lappgroup.com
Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте
PN 0456 / 02_03.16

EPIC® SIGNAL M23 изоляторы 12 конт. D-Sub



©2024 Lapp Group - all rights reserved.