EPIC® H-A 4

H-A изоляторы с винтовым соединением сеч. до 2,5 мм²

Прочная вставка имеет простое в обслуживании винтовое соединение и подходит, например, для применения в системах управления.

Информация

Изоляторы для трехфазного тока с нейтральным проводником
легко монтируются благодаря прямому вводу кабеля
Изготовлено в Германии



Машиностроение, промышленное оборудование

Железно-дорожный транспорт

Ветроэнергетика

Время на монтаж

Место для монтажа

Различные разрешение на эксплуатацию

Преимущества

Компактные изоляторы H-A 3 / H-A 4 применяются в ограниченном для монтажа пространстве.
Простое винтовое соединение
Прямой ввод кабеля, простое подсоединение
Railway applications
- Fire protection on railway vehicles: Test according EN 45545-2. Requirement sets R22 and R23. Hazard level HL1, HL2 and HL3

Последнее обновление (05.05.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Экономическое управление по продукту http://lapprussia.lappgroup.com
Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте
PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-A 4

Области применения

Машино- и станкостроение
Техника управления
Приборостроение
Для применения в железнодорожном транспорте / транспортное машиностроение

Техническая информация

Классификация ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000438 ETIM 5.0 Class-Description: Контактная вставка для промышленных электрических соединителей
Классификация ETIM 6:	Идентификатор класса ETIM 6.0: EC000438 ETIM 5.0 Class-Description: Контактная вставка для промышленных электрических соединителей
Номинальное напряжение, В:	IEC: 400 В UL: 600 В CSA: 600 В
Номинальное импульсное напряжение:	4 кВ
Номинальный ток, А:	IEC: 23 A UL: 10 A CSA: 10 A
Степень загрязнения:	3
Воспламеняемость:	UL94 V-0
Переходное сопротивление:	1,5–4 мОм
Контакты:	Медный сплав, посеребрённые
Количество контактов:	4 + PE
Допустимые сечения жил кабеля:	Винтовое соединение: 0,5-2,5 мм^2 (2,5 мм^2 с наконечниками в зависимости от обжимного профиля)
Длина удаленной изоляции (мм):	6
Количество разъединений:	100
VDE-испытания:	Экспертиза с проверкой производства: VDE-регистрац. №:B437 UL-испытан: Регистрационный номер UL:E75770
Температурный диапазон:	от -40°C до +100°C, кратковременно до +125°C

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

EPIC® H-A 4

Артикул	Обозначение	Тип контакта	Количество рабочих контактов	Штук/ед. упаковки
H-A 4 винтовое соединение				
10431000	H-A 4 SS	Штыревой контакт	1–4	10
10432000	H-A 4 BS	Гнездо	1–4	10

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

EPIC® H-A 4



©2024 Lapp Group - all rights reserved.