EPIC® H-D 7 для штампованных контактов

Многополюсные вставки для штампованных обжимных контактов

Компактная стандартная вставка с компактными обжимными контактами может использоваться при температурах от −40 до +100 градусов, а в течение короткого времени способна выдерживать температуры до +125 градусов.

Информация

Могут использоваться в опрессовочной машине
Подходит для контактов на катушке
Made in Europe



Место для монтажа

Износостойкие

Преимущества

Компактный штекер с высокими эксплуатационными характеристиками
Обжатые контакты обладают высокими эксплуатационными характеристиками

Области применения

Машино- и станкостроение
Техника управления

Техническая информация

Классификация ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000438 ETIM 5.0 Class-Description: Контактная вставка для промышленных электрических соединителей
Классификация ETIM 6:	Идентификатор класса ETIM 6.0: EC000438 Описание класса ETIM 6.0: Контактная вставка промышленного штекерного соединителя
Номинальное напряжение, В:	IEC: 24 В ~/60 В ⎓, металлические корпуса; 250 В корпуса из

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

EPIC® H-D 7 для штампованных контактов

	термопластов UL: 250 В
Номинальное импульсное напряжение:	2,5 кВ
Номинальный ток, А:	IEC: 10 A UL: 10 A
Степень загрязнения:	3
Воспламеняемость:	UL94 V-0
Переходное сопротивление:	< 2 мОм
Контакты:	Медный сплав, посеребрённые/позолоченные
Количество контактов:	7 + PE
Допустимые сечения жил кабеля:	для штампованных контактов: 0,14-2,5 мм^2
Материал:	PBT, полиэстер
Количество разъединений:	100
Сертификаты соответствия:	Экспертиза с проверкой производства: VDE-регистрац. №:B437 UL-испытан: Регистрационный номер UL:E75770
Температурный диапазон:	от -40°C до +100°C, кратковременно до +125°C

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

EPIC® H-D 7 для штампованных контактов

Артикул	Обозначение	Тип контакта	Обозначение	Количество рабочих контактов	Штук/ед. упаковки
11250000	H-D 7 SCG	Штыревой контакт	Штампованные	1–7	10
11251000	H-D 7 BCG	Гнездо	Штампованные	1–7	10

©2024 Lapp Group - all rights reserved.