EPIC® H-Q 7 PE-C

Connector insert with 7 contacts and protection earth crimping contact

Compact, 7-pole rectangular connector insert, powerful up to 10 A, for crimpable PE contact.

Информация

Компактный силовой стандартный изолятор
для штампованных контактов
Изготовлено в Германии

- Дополнительные компоненты автоматизации фирмы Lapp
- Пищевая промышленность и производство напитков
- Машиностроение, промышленное оборудование
- Железно-дорожный транспорт
- Ветроэнергетика
- Подходит для применения вне помещений
- Не поддерживают горение

Преимущества

Compact contact arrangement allows 7 contacts + 1 PE contact in a small installation space.
Crimp connection creates a vibration-proof connection, ensures maximum contacting reliability between contact and cable and is suitable for automated assembly.

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

EPIC® H-Q 7 PE-C

Special PE crimp contact enables automated assembly of a completely vibration-proof connector.
Mateable with market standard connectors.
Suitable for conductor cross-sections from 0.14 - 2.50 mm².

Области применения

For power supply connection of devices and machines in various applications.
Suitable for wiring inside the control cabinet.
Can be used with many EPIC® rectangular connector housings.

Техническая информация

Классификация ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000438 ETIM 5.0 Class-Description: Контактная вставка для промышленных электрических соединителей
Классификация ETIM 6:	Идентификатор класса ETIM 6.0: EC000438 ETIM 5.0 Class-Description: Контактная вставка для промышленных электрических соединителей
Номинальное напряжение, В:	400 В
Номинальное импульсное напряжение:	6 кВ
Номинальный ток, А:	10 A
Степень загрязнения:	3
Воспламеняемость:	UL94 V-0
Переходное сопротивление:	< 2 мОм
Количество контактов:	7 + PE
Допустимые сечения жил кабеля:	для штампованных контактов: 0,14-2,5 мм² Crimp termination PE: 0.75 mm² ... 4.0 mm²
Материал:	Полиамид
Количество разъединений:	500
VDE-испытания:	UL-испытан: Регистрационный номер UL:E75770
Температурный диапазон:	от -40 до +120 °C

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

LAPP

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ

EPIC® H-Q 7 PE-C

Артикул	Обозначение	Тип контакта	Количество рабочих контактов	Штук/ед. упаковки
10431710	EPIC H-Q 7 SCM PE-C	Штыревой контакт	7	10
10432710	EPIC H-Q 7 BCM PE-C	Гнездо	7	10

Последнее обновление (01.05.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Экономическое управление по продукту http://lapprussia.lappgroup.com
Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте
PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-Q 7 PE-C

Последнее обновление (01.05.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Экономическое управление по продукту http://lapprussia.lappgroup.com
Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте
PN 0456 / 02_03.16