

## Экранирующая лента 3M Scotch™ 1183

Экранирующая лента 3M Scotch™ 1183 для высококачественного экранирования электромагнитных полей, разрешение UL.



Не поддерживают горение



ЭМС

### Преимущества

Электропроводящая лента обеспечивает надежное экранирование  
Обеспечивается незначительное переходное сопротивление благодаря хорошей проводимости материала  
Стойкие к коррозии, возможна пайка  
Акриловый клей, устойчивый к действию растворителей

### Области применения

Защита от электромагнитных полей  
Отвод статического заряда

### Характеристики

Медная фольга покрыта тонким слоем олова  
Используемый слой олова совместим со многими материалами основы, такими как алюминий, сплавы свинца и олова, оцинкованная сталь

### Стандарты / Сертификаты соответствия

Сертификация согл. UL 510  
Регистрационный номер UL: E17385

### Техническая информация

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000128

ETIM 5.0 Class-Description: Изоляционная лента

Классификация ETIM 6:

Обозначение класса ETIM 6.0: EC000128

Описание класса ETIM 6.0: Скотч

Последнее обновление (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lappprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02\_03.16

## Экранирующая лента 3M Scotch™ 1183

Внимание:	Адгезия (сила сцепления) : 3.8 Н/10 мм Прочность на разрыв: 44 Н/10 мм
Примечание:	Переходное сопротивление (по MIL-STD-202): 0,005 Ом
Информация:	Хранение: длительный срок при хранении в сухих и прохладных помещениях (комнатная температура и прим. 50% относит. влажность)
Поставляемые цвета:	RAL 7001 , серебристо-серый
Материал:	Гладкая лужёная медная лента с проводящим акриловым клеящим веществом
Температурный диапазон:	от -10 до +80 °С

### Комментарий

Scotch™ 1183 – зарегистрированный товарный знак 3M

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

**Экранирующая лента 3M Scotch™ 1183**

Артикул	Обозначение	Ширина (мм)	Метров в ед. упаковки
61721420	3M Scotch™ 1183 / 9x16,5	9	16,5
61721421	3M Scotch™ 1183 / 12x16,5	12	16,5
61721422	3M Scotch™ 1183 / 19x16,5	19	16,5
61721423	3M Scotch™ 1183 / 25x16,5	25	16,5

Последнее обновление (23.04.2024)

©2024 Larr Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://larrussia.larrgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте  
PN 0456 / 02\_03\_16