EPIC® MH 1.0mm точенные контакты

The mixed assembly guarantees high flexibility. For applications in machine and plant engineering, for robotics and slide-in technology.

-

Информация
Точенные позолоченные контакты с 1mm диаметром для EPIC® MH Гигабитного модуля
Позолоченые контакты для снижения переходного сопротивления

Преимущества
Точенные позолоченные контакты с 1mm диаметром для EPIC® MH Гигабитного модуля
Позолоченые контакты для снижения переходного сопротивления

Области применения
Машиностроение, промышленное оборудование
Робототехника
Возобновляемые источники энергии
Для применения в железнодорожном транспорте / транспортное машиностроение

Техническая информация

Классификация ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000796 ETIM 5.0 Class-Description: Контакты для промышленных электрических соединителей
Длина удаленной изоляции (мм):	4.2 ± 0.5мм
Материал:	позолоченные контакты CuZn / Au
Количество разъединений:	500

Комментарий
Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

EPIC® MH 1.0mm точенные контакты

Артикул	Обозначение	Тип контакта	Поперечное сечение кабеля, AWG	Штук/ед. упаковки
44423285	EPIC® MH SCEM AU 0.09 - 0.25sqmm D=1.0	Штыревой контакт	28.0 - 24.0	100
44423286	EPIC® MH BCEM AU 0.09 - 0.25sqmm D=1.0	Гнездо	28.0 - 24.0	100
44423287	EPIC® MH SCEM AU 0.13 - 0.33sqmm D=1.0	Штыревой контакт	26.0 - 22.0	100
44423288	EPIC® MH BCEM AU 0.13 - 0.33sqmm D=1.0	Гнездо	26.0 - 22.0	100
44423289	EPIC® MH SCEM AU 0.25 - 0.52sqmm D=1.0	Штыревой контакт	24.0 - 20.0	100
44423290	EPIC® MH BCEM AU 0.25 - 0.52sqmm D=1.0	Гнездо	24.0 - 20.0	100

©2024 Lapp Group - all rights reserved.