

Temflex™ 1500 Изоляционная лента

Temflex™ 1500 — это многоцелевая электроизоляционная лента с клейким слоем из ПВХ. Водонепроницаемая и отвечает требованиям VDE.



Высокая стойкость к воздействию химических веществ



Водонепроницаемые

Преимущества

Водонепроницаемые
Для одностороннего приклеивания
Стойкие к основным растворителям
Самозатухающие

Области применения

Изоляционная лента из ПВХ для различных областей применения
Универсальная изоляционная лента для изолирования, вязки в пучки или маркировки

Стандарты / Сертификаты соответствия

Тип по стандарту VDE: Type 5

Техническая информация

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000128

ETIM 5.0 Class-Description: Изоляционная лента

Классификация ETIM 6:

Обозначение класса ETIM 6.0: EC000128

Описание класса ETIM 6.0: Скотч

Примечание:

Удлинение при разрыве: 170 %

Усилие разрыва: 20 Н / 10 мм

Информация:

Толщина: 0,15 мм

Материал:

ПВХ - пластикат

Temflex™ 1500 Изоляционная лента

Испытательное напряжение:

Диэлектрическая прочность: 40 кВ/мм

Температурный диапазон:

от 0 °С до +90 °С

Комментарий

Temflex™ – зарегистрированный товарный знак ЗМ

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

Temflex™ 1500 Изоляционная лента

Артикул	Обозначение	Цвет	Длина (м) x Ширина ленты (мм) x Толщина (мм)	Материал	Штук/ед. упаковки
61721040	Temflex  1015	белый	10.0 x 15.0 x 0.15	PVC	10
61721030	Temflex  1015	чёрный	10.0 x 15.0 x 0.15	PVC	10
61721050	Temflex  1015	зеленый	10.0 x 15.0 x 0.15	PVC	10
61721060	Temflex  1015	голубой	10.0 x 15.0 x 0.15	PVC	10
61721070	Temflex  1015	красный	10.0 x 15.0 x 0.15	PVC	10
61721080	Temflex  1015	желто/зеленый	10.0 x 15.0 x 0.15	PVC	10
61721045	Temflex  1015	желтый	10.0 x 15.0 x 0.15	PVC	10
61721090	Temflex  2515	чёрный	25.0 x 15.0 x 0.15	PVC	10
61721120	Temflex  2515	красный	25.0 x 15.0 x 0.15	PVC	10
61721130	Temflex  2515	зеленый	25.0 x 15.0 x 0.15	PVC	10
61721140	Temflex  2525	чёрный	25.0 x 25.0 x 0.15	PVC	10

Последнее обновление (29.04.2024)

©2024 Larr Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://larrussia.larrgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03_16