EPIC® MC Модуль: RJ45

The mixed assembly guarantees high flexibility. For applications in machine and plant engineering, for robotics and slide-in technology.

Многоамперный модуль с четырьмя контактами питания и восемью контактами для передачи данных может использоваться, например, в сфере машиностроения и производства промышленного оборудования, а также в системах управления.

Информация
CAT.5





Дополнительные компоненты автоматизации фирмы Lapp

Машиностроение, промышленное оборудование

Ветроэнергетика

Преимущества
Сочетание модулей в одном разъеме обеспечивает его универсальность
Индивидуальная компановка штекерных соединителей для различных применений

Области применения
Техника эксплуатации и монтажа оборудования
Техника управления

Техническая информация

Классификация ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC002641 ETIM 5.0 Class-Description: Модульный соединитель (промышленный соединитель)
Классификация ETIM 6:	Обозначение класса ETIM 6.0: EC002641 Описание класса ETIM 6.0: Модульный штекерный соединитель (промышленный штекерный соединитель)
Номинальное напряжение, В:	Макс. 600 В/макс. 125 В
Номинальный ток, А:	Макс. 10 А/макс. 1,5 А
Степень загрязнения:	3

Последнее обновление (26.04.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.

EPIC® MC Модуль: RJ45

Контакты:	Медный сплав, позолоченные
Количество контактов:	4 питание + 8 передача данных
Допустимые сечения жил кабеля:	Жилы питания: обжим: 0,14 - 2,5 мм², жилы сигнальные: IDC/ врезающиеся в изоляцию клеммы: Cat5, AWG 24-26
Количество разъединений:	100
Температурный диапазон:	-20 °C ... +85 °C

Комментарий
Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

LAPP

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ

EPIC® MC Модуль: RJ45

Артикул	Обозначение	Тип контакта	Количество рабочих контактов	слотов в рамке	Штук/ед. упаковки
Модуль: RJ 45 (2 штыр. конт. в модульных рамках)					
10344300	MCS 8 RJ45	Штыревой контакт	4 + 8 + PE	2	5
10345300	MCB 8 RJ45	Гнездо	4 + 8 + PE	2	5

Последнее обновление (26.04.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Экономическое управление по продукту http://lapprussia.lappgroup.com
Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте
PN 0456 / 02_03.16

EPIC® MC Модуль: RJ45



Последнее обновление (26.04.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.