

Система кабельных тележек, тавровая балка

Группа компаний Lapp предлагает комплектную систему кабельных тележек и для плоских, и для круглых кабелей.

Информация

Крепление компактное, потому что отсутствует боковое смещение к несущей конструкции



Преимущества

Кабельные зажимы предотвращают сильное сгибание кабелей

Области применения

Строительство кранов и транспортеров

Для грузоподъемных механизмов, транспортных устройств,

Машиностроение

Not suitable for applications in explosive environments

Примечание

Round- and flat cables are not allowed to be combined side by side or below each other

Не монтировать более трех зажимов один под другим для круглых кабелей

Радиус изгиба на кронштейне соответствует стационарному монтажу

Конструкция

Монтаж установки зависит от многих критериев, например, допустимой длины провиса кабеля (вес кабеля) и рабочей длины.

Техническая информация

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC002935

Описание класса ETIM 5.0: Принадлежности для системы прокладки кабелей

Общее:

Макс. грузоподъемность: 20 кг

Материал:

Металлические детали: Зажимы из оцинкованной стали:
Полиамид 6

Температурный диапазон:

от -40 до +120 °C

Комментарий

CIBES® — зарегистрированная торговая марка фирмы Swedish Cable Trolleys AB

Последнее обновление (28.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lapprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03.16

Система кабельных тележек, тавровая балка

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

Система кабельных тележек, тавровая балка

Артикул	Обозначение	Макс. размеры плоского кабеля, мм	Макс. диаметр круглого кабеля, мм	Штук/ед. упаковки
62200473	Кабельный зажим, плоский, тавровая балка	15.0 x 54.0	-	1
62200474	Кабельный зажим, плоский, тавровая балка b	15.0 x 54.0	-	1
62200490	Концевой зажим, плоский, тавровая балка	15.0 x 54.0	-	1
62200491	Концевой зажим, плоский, тавровая балка b	15.0 x 54.0	-	1
62200451	Концевой зажим, круглый, тавровая балка	-	-	-
62200452	Кабельная тележка, тавровая балка, 2 ролика	-	-	-
62200472	Кабельная тележка, тавровая балка, 4 ролика	-	-	1
62200437	Кабельный зажим круглый 10–16 мм	-	10.0 - 16.0	1
62200438	Кабельный зажим круглый 17–25 мм	-	17.0 - 25.0	1
62200439	Кабельный зажим круглый 26–36 мм	-	26.0 - 36.0	1

Последнее обновление (28.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lappusa.lappgroup.com>Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте
PN 0456 / 02_03_16