PROTECT Термоусаживаемая трубка

Термоусадочный шланг представляет наибольший интерес для рынка Северной Америки в связи с наличием разных сертификатов, в частности CSA и UR. Коэффициент усадки 2:1.

Информация
Тонкая стенка

Высокая стойкость к воздействию химических веществ

Не поддерживают горение

Преимущества
Гибкие
Отличные физические и механические свойства
Сертифицированы для применения в Северной Америке и Канаде

Области применения
Изоляция, защита и связка кабелей в пучки
Green-yellow shrink tube: For identifying and marking earthing connectors and cables

Характеристики
Не распространяет горение (кроме цвета: прозрачный)
без силикона
Устойчива к УФ-излучению (только цвет: черный)

Стандарты / Сертификаты соответствия
Допуск UL224 (кроме цвета: прозрачный)
UL File №: E476215 (кроме цвета: прозрачный)

Примечание
Нет стойкости к моторным маслам

Последнее обновление (01.05.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Экономическое управление по продукту http://lapprussia.lappgroup.com
Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте
PN 0456 / 02_03.16

PROTECT Термоусаживаемая трубка

Комплектация
Пластиковая упаковка 1,22 м

Техническая информация

Классификация ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000217 ETIM 5.0 Class-Description: Термоусаживаемая трубка
Классификация ETIM 6:	Обозначение класса ETIM 6.0: EC000217 Описание класса ETIM 6.0: Термоусадочный шланг
По запросу:	Другие цвета по запросам
Примечание:	Одностенное/тонкостенное исполнение Пробивная прочность: 20 кВ/мм
Информация:	Коэффициент термоусадки: 2:1
Поставляемые цвета:	Черный прозрачный желто-зеленый
Материал:	Сшитый полиолефин
Температурный диапазон:	от -55 до +135 °C Температура усадки: +90 °C

Комментарий
Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

LAPP

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ

PROTECT Термоусаживаемая трубка

Артикул	Обозначение	Цвет	Диапазон термоусадки (мм)	Толщина стенки после термоусадки +/- 0,1 мм	Метров в ед. упаковки	Количество
61742400	PROTECT 1,2/0,6 BK	чёрный	1.2 - 0.6	0,41	61	1
61742401	PROTECT 1,6/0,8 BK	чёрный	1.6 - 0.8	0,43	61	1
61742402	PROTECT 2,4/1,2 BK	чёрный	2.4 - 1.2	0,51	61	1
61742403	PROTECT 3,2/1,6 BK	чёрный	3.2 - 1.6	0,51	61	1
61742404	PROTECT 4,8/2,4 BK	чёрный	4.8 - 2.4	0,51	61	1
61742405	PROTECT 6,4/3,2 BK	чёрный	6.4 - 3.2	0,64	30,5	1
61742406	PROTECT 9,5/4,7 BK	чёрный	9.5 - 4.7	0,64	30,5	1
61742407	PROTECT 12,7/6,4 BK	чёрный	12.7 - 6.4	0,64	30,5	1
61742408	PROTECT 19,1/9,5 BK	чёрный	19.1 - 9.5	0,77	30,5	1
61742409	PROTECT 25,4/12,7 BK	чёрный	25.4 - 12.7	0,89	18,3	1
61742416	PROTECT 3,2/1,6 GN/YE	зелёный/желтый	3.2 - 1.6	0,51	61	1
61742417	PROTECT 4,8/2,4 GN/YE	зелёный/желтый	4.8 - 2.4	0,51	61	1
61742418	PROTECT 6,4/3,2 GN/YE	зелёный/желтый	6.4 - 3.2	0,64	30,5	1
61742419	PROTECT 9,5/4,7 GN/YE	зелёный/желтый	9.5 - 4.7	0,64	30,5	1
61742420	PROTECT 12,7/6,4 GN/YE	зелёный/желтый	12.7 - 6.4	0,64	30,5	1
61742421	PROTECT 19,1/9,5 GN/YE	зелёный/желтый	19.1 - 9.5	0,77	30,5	1
61742422	PROTECT 25,4/12,7 GN/YE	зелёный/желтый	25.4 - 12.7	0,89	18,3	1

Последнее обновление (01.05.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Экономическое управление по продукту http://lapprussia.lappgroup.com
Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте
PN 0456 / 02_03.16