


Terminal Box

Корпус из поликарбоната с винтом открытого/закрытого типа



Механическая стойкость



Незначительный вес



Износостойкие



Надёжность

Преимущества

Аккуратное хранение

Защита от пыли и влаги

Меньше рабочих операций, простой монтаж

Прозрачная крышка короба обеспечивает хороший обзор.

Разнообразие вариантов

Характеристики

Корпус с функцией открытия-закрытия винтового типа

Серые или прозрачные крышки

Винт с диаметром 3,5 мм для монтажной пластины

50-мм удлинительная рама для изменения высоты

Примечание

Алюминиевая поворотнo-откидная панель доступна по запросу

Перфорированная пластиковая пластина для всех размеров

Включая монтажный материал

Техническая информация

Последнее обновление (07.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lapprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03.16

Terminal Box

Классификация ETIM 5:	Обозначение класса ETIM 5.0: EC000058 Описание класса ETIM 5.0: Пустой корпус
Классификация ETIM 6:	Обозначение класса ETIM 6.0: EC000058 Описание класса ETIM 6.0: Пустой корпус
Сертификаты соответствия:	cULus listed acc. to File No. E178096
По запросу:	Доступен более широкий выбор размеров и цветов
Информация:	Ударная прочность: IK 08 (дополнительные сведения см. в таблице)
Поставляемые цвета:	Корпус: RAL 7035 светло-серый Крышка: прозрачная или светло-серая RAL 7035
Материал:	Корпус: поликарбонат Крышка: поликарбонат Монтажная панель: ABS
Класс защиты:	IP 67
Температурный диапазон:	от -40 до +85 °C

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

Terminal Box

Артикул	Обозначение	Штук/ед. упаковки
Монтажная панель TB		
53110140	TB 160 x 160 x 4,0	1
53110141	TB 252 x 161 x 3,4	1
53110142	TB 267 x 267 x 3,3	1
53110143	TB 240 x 300 x 4,0	1
53110144	TB 155 x 335 x 4,0	1
53110145	TB 351 x 251 x 4,3	1
Клеммная коробка с серой крышкой		
53110100	Terminal Box 190 x 190 x 130 GY	1
53110102	Terminal Box 280 x 190 x 130 GY	1
53110104	Terminal Box 280 x 190 x 180 GY	1
53110106	Terminal Box 280 x 190 x 230 GY	1
53110108	Terminal Box 280 x 280 x 130 GY	1
53110110	Terminal Box 340 x 280 x 130 GY	1
53110112	Terminal Box 380 x 190 x 130 GY	1
53110114	Terminal Box 380 x 190 x 180 GY	1
53110116	Terminal Box 380 x 190 x 230 GY	1
53110118	Terminal Box 380 x 280 x 130 GY	1
53110120	Terminal Box 380 x 280 x 180 GY	1
53110122	Terminal Box 380 x 280 x 230 GR	1
53110124	Terminal Box 560 x 280 x 130 GR	1
53110126	Terminal Box 560 x 380 x 180 GR	1
Клеммная коробка с прозрачной крышкой		
53110101	Terminal Box 190 x 190 x 130 TR	1
53110103	Terminal Box 280 x 190 x 130 TR	1
53110105	Terminal Box 280 x 190 x 180 TR	1
53110107	Terminal Box 280 x 190 x 230 TR	1
53110109	Terminal Box 280 x 280 x 130 TR	1
53110111	Terminal Box 340 x 280 x 130 TR	1
53110113	Terminal Box 380 x 190 x 130 TR	1
53110115	Terminal Box 380 x 190 x 180 TR	1
53110117	Terminal Box 380 x 190 x 230 TR	1
53110119	Terminal Box 380 x 280 x 130 TR	1
53110121	Terminal Box 380 x 280 x 180 TR	1
53110123	Terminal Box 380 x 280 x 230 TR	1

Terminal Box

Артикул	Обозначение	Штук/ед. упаковки
53110125	Terminal Box 560 x 280 x 130 TR	1
53110127	Terminal Box 560 x 380 x 180 TR	1

Terminal Box

