KNIPEX разделочный нож

KNIPEX — разделочный нож с закаленным лезвием и изолированной ручкой

Информация
Удаление оболочки без повреждения изоляции провода

Преимущества
Повышенная безопасность благодаря нескользящей мягкой части
Хорошая передача усилия при протягивании ножа с использованием углубления для большого пальца и крючка под палец на конце ручки
Высокий уровень эргономики за счет применения многокомпонентных ручек
Изолированные ручки позволяют выполнять работы под напряжением до 1000 В

Характеристики
Прозрачный защитный колпачок
Со скользящим опорным элементом на конце

Техническая информация

Классификация ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000155 Описание класса ETIM 5.0: Нож
Классификация ETIM 6:	Обозначение класса ETIM 6.0: EC000155 Описание класса ETIM 6.0: Нож
Сертификаты соответствия:	Изоляция в соответствии с IEC 60900, возможность применения под напряжением до 1000 В перем. тока / 1500 В пост. тока Продукт проверен VDE
Материал:	Хирургическая сталь, нержавеющая, воздушной закалки

Комментарий
Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

KNIPEX разделочный нож

Артикул	Обозначение	Длина режущих кромок, мм	Вес, кг	Длина (мм)
Нож для снятия оболочки				
62120511	Нож для снятия изоляции ABMI 18	38	0,068	180

Последнее обновление (25.04.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Экономическое управление по продукту http://lapprussia.lappgroup.com
Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте
PN 0456 / 02_03.16