

Кабельные стяжки для быстрой фиксации

Кабельные стяжки Quick Tie являются разъемными кабельными стяжками, выпускаются черного или красного цвета.



Без галогенов



Время на монтаж

Преимущества

Невысокая стоимость, для многократового использования для незначительных нагрузок
Круглый профиль обеспечивает высокую прочность и абсолютную надёжность крепления
Конструкция позволяет создавать петли

Области применения

Используются там, где необходимо что-то быстро и кратковременно прикрепить или связать в пучок
В качестве зажимов для мешков / пакетов

Техническая информация

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000046

ETIM 5.0 Class-Description: Кабельная стяжка

Классификация ETIM 6:

Обозначение класса ETIM 6.0: EC000046

Описание класса ETIM 6.0: Кабельные стяжки

Поставляемые цвета:

Черный (стойкий к УФ-излучению)

Красный

Материал:

Полиэтилен

Температурный диапазон:

от -40 до +70 °C

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

Кабельные стяжки для быстрой фиксации

Артикул	Обозначение	Цвет	UL сертификация	Длина х ширина (мм)	Разрывная прочность, Н	Штук/ед. упаковки
Красный						
61710040	Quick Tie 120x3.5 RD	красный	нет	120.0 х 3.5	130.0	100
61710041	Quick Tie 240x3.9 RD	красный	нет	240.0 х 3.9	180.0	100
61710042	Quick Tie 320x4.4 RD	красный	нет	320.0 х 4.4	230.0	100
61710180	Quick Tie 500x5.7 RD	красный	нет	500.0 х 5.7	250.0	100
61710043	Quick Tie 665x6.6 RD	красный	нет	665.0 х 6.6	370.0	100
Чёрный						
61721101	Quick Tie 120x3.5 BK	чёрный	нет	120.0 х 3.5	130.0	100
61721102	Quick Tie 240x3.9 BK	чёрный	нет	240.0 х 3.9	180.0	100
61721103	Quick Tie 320x4.4 BK	чёрный	нет	320.0 х 4.4	230.0	100
61710190	Quick Tie 500x5.7 BK	чёрный	нет	500.0 х 5.7	250.0	100
61721104	Quick Tie 665x6.6 BK	чёрный	нет	665.0 х 6.6	370.0	100

Последнее обновление (03.05.2024)

©2024 Larr Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://larrussia.larrgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03_16