

## SKINTOP® LOCATOR

SKINTOP® LOCATOR позволяет быстро определять и отмечать положение сквозных отверстий на шкафах с распределительным оборудованием

SKINTOP® LOCATOR — магнитный диск для быстрой и легкой разметки мест для высверливания отверстий в шкафах

### Информация

Новый позиционирующий инструмент для метрических кабельных сальников



Время на монтаж



Место для монтажа



Надёжность

### Преимущества

Быстрое и легкое размещение SKINTOP® LOCATOR непосредственно на стенке шкафа

Предотвращение ошибок при высверливании отверстий

Для легкого монтажа кабельных сальников SKINTOP® на распределительных шкафах (независимо от толщины стенки)

### Области применения

При необходимости высверлить отверстие под кабельный сальник: Малые и средние предприятия по производству распределительных шкафов

электромонтажные компании

Для быстрой разводки контактов кабельных вводов и резьбовых соединений для защитных рукавов

Подходит для кабельных сальников с метрической резьбой.

Комплект предназначен для использования только с корпусами со стальными стенками.

### Конструкция

Изделие пригодно для использования с различными кабельными сальниками или фитингами с метрической резьбой

### Примечание

Один шаблон не для продажи, только полное комплектное решение

По шаблону отметьте размер

## SKINTOP® LOCATOR

### Комплектация

Набор 1: 5 x M12, 5 x M16, 5 x M20, 5 x M25

Набор 2: 4 x M32, 3 x M40, 2 x M50, 1 x M63

### Техническая информация

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC002132

ETIM 5.0 Class-Description: отвёртка с крутящим моментом

Классификация ETIM 6:

Обозначение класса ETIM 6.0: EC002132

Описание класса ETIM 6.0: Динамометрический ключ

Материал:

Высококачественный полиэтилентерефталатгликоль (PETG)

### Комментарий

Не подлежит директиве RoHS

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.



## SKINTOP® LOCATOR

Артикул	Обозначение/Размер	Штук/ед. упаковки
61791330	SKINTOP® LOCATOR M12-M25	1
61791331	SKINTOP® LOCATOR M32-M63	1

Последнее обновление (23.04.2024)

©2024 Larr Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://larrussia.larrgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте  
PN 0456 / 02\_03\_16

**SKINTOP® LOCATOR**