Крепление для стяжек

Штепсельное гнездо для крепления кабельных стяжек

Преимущества
Цоколь имеет отверстие для кабельных хомутов шириной до 4,5 мм, и благодаря гибкой носовой части подходит для различных применений

Области применения
Крепежный цоколь (для кабельной стяжки) со вставным зажимом
Идеально подходит для установки в шкафах управления.
Быстрый и безопасный монтаж делает их идеальными для применения в бытовой техники, автомобилях и оргтехнике

Примечание
Гранично минимальная рабочая температура +10 °C

Конструкция
Для кабельных стяжек: 2,8/4,8 мм

Техническая информация

Классификация ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000449 ETIM 5.0 Class-Description: Крепление для кабельных стяжек
Классификация ETIM 6:	Обозначение класса ETIM 6.0: EC000449 Описание класса ETIM 6.0: Крепежная основа и элемент для кабельных стяжек
Материал:	Полиамид 6.6
Температурный диапазон:	от -40 до +80 °C

Комментарий
Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Крепление для стяжек

Артикул	Обозначение	Цвет	Для толщины стенки до, мм	Диаметр, мм	Для ширины стяжек, мм	Вес г/100 штук	Штук/ед. упаковки
61724001	Контактная колодка 10 × 66 NA	натуральный	3,2	6,4 (M6)	4,5	25,2	100

Последнее обновление (24.04.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Экономическое управление по продукту http://lapprussia.lappgroup.com
Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте
PN 0456 / 02_03.16