

## DRB 0505 + DRB 0115 Клещи для обжима наконечников

DRB 0505/DRB 0115: Обжимные плоскогубцы для обжима неизолированных плоских штыревых наконечников / панельных соединителей 2,8 от 0,5—6 мм<sup>2</sup>, профиль обжима: плющильный валец, эргономичная конструкция



Надёжность

### Преимущества

Незначительные усилия для безупречной опрессовки  
Стопорная функция для безупречной опрессовки наконечника  
Явно выраженный прессовый штамп  
Испытаны на мин. 50 000 операций по обжиму

### Области применения

Пресс-клещи для неизолированных наконечников с плоским штыревым соединением 2,8  
Также для обжима плоских штыревых наконечников с фиксирующей защелкой

### Характеристики

Аварийное размыкание в случае, если операцию обжима нужно прервать

### Стандарты / Сертификаты соответствия

Испытаны по DIN EN 60352-2

### Конструкция

DRB 0505: диапазон сечений: 0,05-0,5 мм<sup>2</sup>  
DRB 0115: сечения: 0,1-1,5 мм<sup>2</sup>

### Техническая информация

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000168

ETIM 5.0 Class-Description: Инструмент для кабельных наконечников, соединительных муфт и соединения экрана

Классификация ETIM 6:

Обозначение класса ETIM 6.0: EC000168

Описание класса ETIM 6.0: Обжимной инструмент кабельный наконечник/соединитель, наконечник для жил, присоединение экрана

Общее:

Регулируемое обжимное давление

Последнее обновление (25.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lappprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02\_03.16

**DRB 0505 + DRB 0115 Клещи для обжима наконечников**

Примечание:

Обжимной профиль: овальный

**Комментарий**

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

**DRB 0505 + DRB 0115 Клеши для обжима наконечников**

Артикул	Обозначение	Для сеч. мм <sup>2</sup>	Обжимной профиль	Для плоских штыревых наконечников	Вес, кг	Длина (мм)	Штук/ед. упаковки
61790930	DRB 0505	0,05 - 0,5	овальный	2,8	0,35	192	1
61790940	DRB 0115	0,1 - 1,5	овальный	2,8	0,35	192	1

Последнее обновление (25.04.2024)

©2024 Larр Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://larрussia.larрgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте  
PN 0456 / 02\_03\_16