SKINDICHT® SM INOX

SKINDICHT® SM, контргайки для тонкостенных корпусов со сквозными отверстиями, для использования в качестве ответного соединительного элемента для сальника

Высокая стойкость к воздействию химических веществ

Механическая стойкость

Области применения

Для монтажа на тонкостенном оборудовании, для крепления кабельного ввода

Конструкция

Соединительная резьба PG

Техническая информация

Классификация ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000940 ETIM 5.0 Class-Description: Контргайка для кабельного ввода с резьбовым соединением
Классификация ETIM 6:	Обозначение класса ETIM 6.0: EC000940 Описание класса ETIM 6.0: Контргайка для кабельного ввода
Материал:	Нержавеющая сталь
Температурный диапазон:	от -60 до +200 °C

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

LAPP

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ

SKINDICHT® SM INOX

Артикул	Обозначение/Размер	Высота (мм)	SW и размер ключа, мм	Штук/ед. упаковки
52032517	PG 7	3.5	17	50
52032559	PG 11	3.5	22	50
5203254	PG 13,5	4.0	24	50
52032555	PG 16	4.0	27	50
52032556	PG 21	4.5	32	25
52032557	PG 29	5.5	41	10
52032558	PG 36	6.0	51	10

Последнее обновление (29.04.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Экономическое управление по продукту http://lapprussia.lappgroup.com
Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте
PN 0456 / 02_03.16