SKINDICHT® SM-PE

SKINDICHT® SM-PE, контргайка с режущими кромками для врезания в слой изоляции, для кабельных сальников, используемых для защиты от электромагнитных помех

Преимущества
Оптимальный контакт достигается резкой режущих кромок изолирующего слоя

Области применения
Для корпусов с лакированным, анодированным или порошковым покрытием

Конструкция
Соединительная резьба PG

Техническая информация

Классификация ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000940 ETIM 5.0 Class-Description: Контргайка для кабельного ввода с резьбовым соединением
Классификация ETIM 6:	Обозначение класса ETIM 6.0: EC000940 Описание класса ETIM 6.0: Контргайка для кабельного ввода
Материал:	Латунь, покрытая никелем
Температурный диапазон:	от -60 до +200 °C

Комментарий
Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

SKINDICHT® SM-PE

Артикул	Обозначение/Размер	Высота (мм)	SW и размер ключа, мм	Размер дальнего угла	Штук/ед. упаковки
SKINDICHT® SM-PE					
52103200	PG 7	4.7	15	17,3	100
52103210	PG 9	4.7	18	20,8	100
52103220	PG 11	4.7	21	24,3	100
52103230	PG 13,5	4.7	23	26,6	100
52103240	PG 16	4.7	26	30	100
52103250	PG 21	5.2	32	37	50
52103260	PG 29	5.7	41	47,3	50
52103270	PG 36	6.5	51	58,9	50

©2024 Lapp Group - all rights reserved.